

TM 203/30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einstellschilder vor Außeninflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage.

- Optimaler Schutz der beschrifteten Einstellschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	TM, Hülse x 6 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 4 - 6 mm
Best.-Nr.	1874770000
Art	TM 203/30 V0
GTIN (EAN)	4032248464555
VPE	200 ST

TM 203/30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	1.06 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40..80 °C
--------------------------	------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	transparent
Werkstoff	PVC	empfohlene Industrien	Verkehrstechnik, Maschinenbau
Einsatztemperaturbereich	-40..80 °C		

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	2.5 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	6 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	4 mm
Leiteraußendurchmesser	4 - 6 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2.5 - 10 mm ²


Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

TM 203/30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Neutral**

TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	TM-I 30 MC NE BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1876400000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248466467	
VPE	300 ST	
Art	TM-I 30 MC NE GE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1876370000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248466443	
VPE	300 ST	
Art	TM-I 30 MC NE GN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1365610000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, grün
GTIN (EAN)	4050118171907	
VPE	300 ST	
Art	TM-I 30 MC NE RT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1876380000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248466474	
VPE	300 ST	
Art	TM-I 30 MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1876390000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248466450	
VPE	300 ST	