

TM 204/30 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Abbildung ähnlich

Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage.

- Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	TM, Hülse x 9 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiter-außendurchmesser: 6 - 10 mm	
BestNr.	<u>1874780000</u>	
Art	TM 204/30 V0	
GTIN (EAN)	4032248464562	
VPE	200 ST	



TM 204/30 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

7				
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	te			
<u> </u>				
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch	
Breite	9 mm	Breite (inch)	0.3543 inch	
Nettogewicht	1.38 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-4080 °C			
Umweltanforderungen	'		'	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
A . I . A . C I . I				
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	9 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	transparent	
Verkstoff	PVC	empfohlene Industrien	Verkehrstechnik, Maschinenbau	
Einsatztemperaturbereich	-4080 °C			
Leiter- und Kabelmarkierer				
Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	6 mm ²	
Leiteraußendurchmesser, max.	10 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	6 mm	
Leiteraußendurchmesser	6 - 10 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 - 16 mm²	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02			

Katalogstand / Zeichnungen



TM 204/30 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

TM-I 30 MC NE BL	Ausfuehrung
1876400000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, blau
4032248466467	
300 ST	
TM-I 30 MC NE GE	Ausfuehrung
<u>1876370000</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, gelb
4032248466443	
300 ST	
TM-I 30 MC NE GN	Ausfuehrung
<u>1365610000</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, grün
4050118171907	
300 ST	
TM-I 30 MC NE RT	Ausfuehrung
1876380000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, rot
4032248466474	
300 ST	
TM-I 30 MC NE WS	Ausfuehrung
<u>1876390000</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, weiß
4032248466450	
300 ST	
	1876400000 4032248466467 300 ST TM-I 30 MC NE GE 1876370000 4032248466443 300 ST TM-I 30 MC NE GN 1365610000 4050118171907 300 ST TM-I 30 MC NE RT 1876380000 4032248466474 300 ST TM-I 30 MC NE WS 1876390000 4032248466450

Katalogstand / Zeichnungen 3