


CLI C 02-18 SDR SG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1,3 - 3 mm, 18 x 3,4 mm, nach Kundenwunsch |
| Best.-Nr. | 1873749999 |
| Art | CLI C 02-18 SDR SG |
| GTIN (EAN) | 4032248492909 |
| VPE | 100 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 3.5 mm | Tiefe (inch) | 0.1378 inch |
| Höhe | 18 mm | Höhe (inch) | 0.7087 inch |
| Breite | 3.4 mm | Breite (inch) | 0.1339 inch |
| Nettogewicht | 0.08 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...60 °C |
|--------------------------|-------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht | Art des Aufdrucks | Kundenspezifisch |
| Aufdruckverfahren | Tintenstrahlverfahren | Ausführung | Schlinge |
| Breite | 3.4 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 60 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | nach Kundenwunsch | Halogene | Ja |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium | Aufdruck-Farbe | schwarz |
| Aufgedruckte Zeichen | nach Kundenwunsch | Einsatztemperaturbereich | -30...60 °C |
| Aufdruck | Sonderdruck | | |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.2 mm ² | Leiteraußendurchmesser, max. | 3 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 1.3 mm | Leiteraußendurchmesser | 1.3 - 3 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 0.2 - 1.5 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Zeichnungen



Abbildung ähnlich