

## CLI C 1-9 GE/SW 520-539 2-PAG RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, 9 x 4,2 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878260520</a>                                          |
| Art        | CLI C 1-9 GE/SW 520-539 2-PAG RL                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248470037                                                       |
| VPE        | 1000 ST                                                             |

## CLI C 1-9 GE/SW 520-539 2-PAG RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 5 mm   | Tiefe (inch)  | 0.1968 inch |
| Höhe         | 9 mm   | Höhe (inch)   | 0.3543 inch |
| Breite       | 4.2 mm | Breite (inch) | 0.1654 inch |
| Nettogewicht | 0.15 g |               |             |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                              |
| Orientierung des Aufdrucks         | waagrecht                                      |
| Art des Aufdrucks                  | Standard                                       |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                                   |
| Breite                             | 4.2 mm                                         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                            |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                          |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                                         |
| Farbe                              | gelb                                           |
| Halogene                           | Ja                                             |
| Isolationsdurchmesser, max.        | 5                                              |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium                       |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                                        |
| Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                                         |
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform Einzelteil                          |
| empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau                          |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C                                    |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                         |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene                         | Ja                      | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Leiteraußendurchmesser, max.     | 5 mm              |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2.5 mm                  | Leiteraußendurchmesser           | 2.5 - 5 mm        |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                  |                   |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## CLI C 1-9 GE/SW 520-539 2-PAG RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich