

## SAIL-M12GM12G-4-10.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.

Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 10.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1906301050</a>  |
| Art        | SAIL-M12GM12G-4-10.5U   |
| GTIN (EAN) | 4050118620603   |
| VPE        | 1 ST  |

## SAIL-M12GM12G-4-10.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 550 g

### Umweltanforderungen

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

### Allgemeine Technische Daten

|                                    |  |                           |                                   |
|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| Anschlussgewinde                   | M12 / M12  | Kontaktoberfläche         | vergoldet                         |
| LED                                | Nein   | Ausführung                | Stift, gerade - Buchse,<br>gerade |
| Gehäusebasismaterial               | PUR  | Isolationswiderstand      | 108 Ω                             |
| Nennspannung                       | 250 V  | Nennstrom                 | 4 A                               |
| Schutzart                          | IP65, IP66, IP67, IP68, im<br>verschraubten Zustand,<br>IP69 | Steckzyklen               | ≥ 100                             |
| Verschmutzungsgrad                 | 3  | gebrückt                  | Nein                              |
| Material Gewinding                 | Zinkdruckguss  | Temperaturbereich Gehäuse | -25...+85 °C                      |
| Schock- und Vibrationssicher gemäß | Abschnitt B  |                           |                                   |

### Technische Daten Kabel

|                                 |                       |                                       |  |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Kabellänge                      | 10.5 m                | Mantelfarbe                           | schwarz (ähnlich RAL<br>9005)                                      |
| Ölbeständigkeit                 | Yes                   | Schleppkettentauglichkeit             | Ja   |
| Aderquerschnitt                 | 0.34 mm <sup>2</sup>  | Anzahl der Adern                      | 4  |
| Geschirmt                       | Nein                  | Halogene                              | Nein   |
| Isolation                       | PP                    | Beschleunigung                        | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Biegeradius min., bewegt        | 10 x Kabeldurchmesser | Biegeradius, min., fest verlegt       | 5 x Kabeldurchmesser   |
| Biegezyklen                     | 12 Mio.               | Flammwidrigkeit                       | In accordance with<br>UL 1581 UL / CUL FT2,<br>gemäß IEC 60332-2-2 |
| Geschwindigkeit                 | 3.33 m/s              | Mantelmaterial                        | PUR  |
| Konfigurierbare Kabellänge      | Ja                    | LABS-frei                             | Ja   |
| Hydrolyse- und mikrobebeständig | Ja                    | Mantel nach UL AWM style              | 20549 (80 °C / 300 V)  |
| Ader nach UL AWM style          | 10493 (80 °C / 300 V) | Strahlenvernetzt                      | Nein   |
| Schweißfunkenbeständigkeit      | Nein                  | Farbcodierung                         | braun, weiß, blau, schwarz   |
| Torsionsfestigkeit              | 180 °/m               | Temperaturbereich, fest verlegt       | -50...80 °C  |
| Schweißperlenfest               | Nein                  | Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung | > 5 Mio.   |
| Temperaturbereich, bewegt       | -25...60 °C           | Torsionslänge                         | 1 m  |
| Polzahl                         | 4                     | Außendurchmesser                      | 4.1 mm + 0.15 mm   |

## SAIL-M12GM12G-4-10.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Elektrische Eigenschaften

|                      |       |              |       |
|----------------------|-------|--------------|-------|
| Isolationswiderstand | 108 Ω | Nennspannung | 250 V |
|----------------------|-------|--------------|-------|

### Normen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Schock- und Vibrationssicher gemäß | Abschnitt B |
|------------------------------------|-------------|

### Stecker links

|               |   |
|---------------|---|
| Stecker links | M12, A-codiert, IP69,<br>Stiftkontakt, gerade,<br>Kunststoff, ungeschirmt |
|---------------|---|

### Stecker rechts

|                |   |
|----------------|---|
| Stecker rechts | M12, A-codiert, IP69,<br>Buchsenkontakt, gerade,<br>Kunststoff, ungeschirmt |
|----------------|---|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

SAIL-M12GM12G-4-10.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Male, straight

Maßzeichnung




Straight socket

Polbild



Male

Polbild



Socket

## SAIL-M12GM12G-4-10.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Zeichnungen

## Schaltbild

## Das ideale Werkzeug: das Verschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F