

HDC CM RJ45 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Universell und flexibel- dies ermöglichen die Module des Systems ConCept. Je nach Applikation können Sie aus einer Vielzahl von Modulen das auswählen, was Sie benötigen. Die Module unterscheiden sich durch die elektronischen Kennwerte, wie auch durch die Leiteranschluss-technik. Die immer größer werdende Anzahl von Modulen bildet die Basis für viele Kombinationsmöglichkeiten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul
Best.-Nr.	1950290000
Art	HDC CM RJ45 F
GTIN (EAN)	4032248628865
VPE	1 ST

HDC CM RJ45 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 41.5 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

ConCept Pneumatik Module

Farbe schwarz

Allgemeine Daten

Polzahl	8	Anschlussart	Crimpanschluss
Farbe	schwarz	Isolierstoff	PA 66
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Buchse
Überspannungskategorie	Keine	Baureihe	ConCept Modul
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	125 V	Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)	1.8 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	1.5 A	Halogenfrei	false
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2	Ja		

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 2.5 mm ² max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.	0.14 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig 2.5 mm ² AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0.14 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2.5 mm ² max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	0.14 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max. 2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.14 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		