

### **BFEL + BEMU WEW WTL 35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**







Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

	·
Ausfuehrung	W-Reihe, Befestigungselement
BestNr.	<u>1964820000</u>
Art	BFEL + BEMU WEW WTL 35
GTIN (EAN)	4032248651467
VPE	20 ST



## **BFEL + BEMU WEW WTL 35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

BOLLO	1.0			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	e			
Tiefe	8 mm	Tiefe (inch)	0.315 inch	
Höhe	14.5 mm	Höhe (inch)	0.5709 inch	
Breite	14.5 mm	Breite (inch)	0.5709 inch	
Durchmesser	14.5 mm	Nettogewicht	1.18 g	
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C	
Umweltanforderungen		,		
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage			
Maße				
Durchmesser	14.5 mm			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		dankeibeige	
weitere technische Daten				
Einbauhinweis	Direktmontage			
Klassifikationen	-			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90		<del></del>	

Erstellungs-Datum 17.11.2025 01:41:07 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen