

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. SC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Variante 4, Kupplung von SCRJ auf 2*SC, Multimode, POF
Best.-Nr.	1964470000
Art	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
VPE	10 ST

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	48.3 mm	Tiefe (inch)	1.9016 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	3.25 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Variante 4, Kupplung von SCRJ auf 2*SC	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	Multimode, POF
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Anschluss 1	SC
Anschluss 2	SCRJ	Rückflusssdämpfung	≥ 30 dB

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

