

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	1989020000
Art	IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118373615
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5.2756 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2.6378 inch
Nettogewicht	494 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
Verlegetemperatur	

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Allgemeine Daten

Produktart	Set	
Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand	
Material Rahmen	Zinkdruckguss	
Material Deckel	Polykarbonat PC	
Referenzprodukt	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC	
Referenzprodukt	Cardinality	1
	Reference	IE-FC-SFP-KEY2
	Cardinality	1
	Reference	IE-FC-SP-PWB/2ST
	Cardinality	1
	Reference	IE-FCI-PWB-DE
	Cardinality	1
	Reference	IE-BI-USB-A
	Cardinality	1
	Reference	IE-BI-RJ45-C
	Cardinality	1
	Reference	IE-FC-PWPC

Technische Daten

Bedruckung	Inkl. fester Beschriftung: "Service only!", "USB", "Ethernet", "230 V / AC"	Einsatz-Platte	2x Data, 1x Power, Geschirmt
Rahmen	Kunststoffdeckel, Abschließbar mit Schlüssel	Nennspannung Steckdose	250 V
Einsätze Power	Steckdose DE	Einsätze Data	USB 2.0 A/A, RJ45 Kupplung Cat.6A
Nennstrom Steckdose	16 A		

Technische Daten

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Zeichnungen

