

**PAC-S1500-SL24-AY0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Aufgrund der wachsenden Komplexität von Anlagen, der Veralterung bestimmter SPS und der ungebremsten Nachfrage nach E/A-Signalen müssen in vielen Installationen bestehende Controller durch neue ersetzt werden, ohne dabei die bestehende Feldverkabelung zu ändern. Adapter, vorkonfektionierte Kabel und Schnittstellen von Weidmüller tragen dazu bei, dass das Ersetzen eines SPS-Systems durch ein anderes schnell und einfach über die Bühne geht: Der Nutzer kann die bestehende Feldverkabelung beibehalten, das neue System testen und Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2004540010
Art	<a href="#">PAC-S1500-SL24-AY0-1M</a>
GTIN (EAN)	4032248318872
VPE	1 ST

**PAC-S1500-SL24-AY0-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	311 g
--------------	-------

**Temperaturen**

Betriebstemperatur
--------------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

**Allgemeine Daten**

Kabellänge	1 m
------------	-----

Kabel	ungeschirmt, einadrig
-------	-----------------------

Anzahl der Pole, min.	20 Pole
-----------------------	---------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Anschluss Schnittstelle	2 x BLC 5.08/12/180R
-------------------------	----------------------

Anschluss SPS	2X SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
---------------	--

Leiterquerschnitt	0.50 mm <sup>2</sup>
-------------------	----------------------

**Elektrische Daten**

Nennspannung	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
--------------	---------------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-24-22-20
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

ECLASS 14.0	27-24-22-20
-------------	-------------