

## KTB GP 553515 AB S4 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 344 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber |
| Best.-Nr.          | <a href="#">2023660000</a>                                                                                                                                                    |
| Art                | KTB GP 553515 AB S4 PE                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)         | 4050118404265                                                                                                                                                                 |
| VPE                | 1 ST                                                                                                                                                                          |
| Lieferstatus       | Abgekündigt                                                                                                                                                                   |
| Bestellbar bis     | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                     |
| Produktalternative | <a href="#">KTB GP XX3515 AB S4 PE</a>                                                                                                                                        |

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |              |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 3 mm   | Tiefe (inch)  | 0.1181 inch  |
| Höhe         | 344 mm | Höhe (inch)   | 13.5433 inch |
| Breite       | 117 mm | Breite (inch) | 4.6063 inch  |
| Nettogewicht | 975 g  |               |              |

### Temperaturen

|                    |
|--------------------|
| Betriebstemperatur |
|--------------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                |                  |                |                          |
|----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Materialstärke | 3 mm             | Oberfläche     | elektropoliert           |
| Werkstoff      | Edelstahl 1.4404 | Schutzart (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Flanschplatten | oben, unten      |                |                          |

### Allgemeine Angaben Zubehör

|                |                  |            |                |
|----------------|------------------|------------|----------------|
| Materialstärke | 3 mm             | Oberfläche | elektropoliert |
| Werkstoff      | Edelstahl 1.4404 |            |                |

### Erdung Gehäuse

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Erdung Flanschplatte | M6 x 15 |
|----------------------|---------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |