

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel
Best.-Nr.	<a href="#">2269800000</a>
Art	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	403224826455 1
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8.5 mm	Tiefe (inch)	0.3346 inch
Höhe	45.2 mm	Höhe (inch)	1.7795 inch
Breite	8.9 mm	Breite (inch)	0.3504 inch
Nettogewicht	3.17 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-60 °C...85 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.397 kg CO2 eq.	

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
---------------	---------------------------------

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	8.5 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	6 mm
Kabeldurchmesser, min.	4 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 6 mm <sup>2</sup> max.	
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 4 mm <sup>2</sup> min.			

### Maße

Raster in mm (P)	20.00 mm
------------------	----------

### Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
------------	---------------------	------------------------------	------

### Werkstoffdaten

Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None
-------	--------	--------------------------------	------

### weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**Zeichnungen**

