


**SAIE-M12S-4-H10TL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Weidmüller gehört zu den weltweit führenden Steckverbindern in der Branche. Ein wichtiger Stützpfeiler in dieser Produktfamilie sind hierbei die Rundsteckverbinder, die bei Weidmüller unter dem Familiennamen SAI zusammengefasst sind. Bei der Entwicklung von SAI-Produkten haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht, die in Funktionalität und Qualität Standards setzen – und das weltweit. Das beste Beispiel sind die neuen Leistungsverteiler mit S- und T-codiertem M12. Diese Module zeichnen sich durch besonders hohe Ströme und Spannungen aus. Dieses ermöglicht z.B. auch den Einsatz bei Drehstrommotoren.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Einbaustecker, M12, Montagegewinde: M 12, Polzahl: 4, Litzen-/Kabellänge: |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2422820000</a>                                                |
| Art        | SAIE-M12S-4-H10TL                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118431100                                                             |
| VPE        | 10 ST                                                                     |

## SAIE-M12S-4-H10TL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 14.2 g |
|--------------|--------|

## Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

## Technische Daten Leiterplattensteckverbinder

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Polzahl                  | 4                                           |
| Codierung                | A-codiert                                   |
| Montageart               | Hinterwandmontage                           |
| Gehäuse                  | M12 Stift                                   |
| Einbauhöhe               | 10 mm                                       |
| Gehäuseoberfläche        | vernickelt                                  |
| Schirmanschluss          | Nein                                        |
| Montagegewinde           | M12                                         |
| Nennspannung             | 250 V                                       |
| Nennspannung             | 250 V (4-polig) / 60V (5-polig)             |
| Nennstrom                | 4 A                                         |
| Nennstrom                | 4 A                                         |
| Temperaturbereich        | -30...80 °C                                 |
| Schutzart                | IP67                                        |
| Kontaktoberfläche        | Au (Gold)                                   |
| Gehäusebasismaterial     | CuZn, vernickelt                            |
| Anschlussgewinde         | M12                                         |
| Anzugsdrehmoment         | M12: 0,8 Nm                                 |
| Montagegewinde           | M 12                                        |
| Montagedrehmomentbereich | 1.2 Nm                                      |
| Montagedrehmoment        | max. 1.2 Nm                                 |
| Isolationswiderstand     | 100 MΩ                                      |
| Verschmutzungsgrad       | 3 (2 innerhalb des abgedichteten Bereiches) |
| Steckzyklen              | ≥ 100                                       |
| Kontaktmaterial          | Cu-leg                                      |
| Kontermuttermaterial     | CuZn, vernickelt                            |
| Flanschgehäusematerial   | CuZn, vernickelt                            |

## Allgemeine Daten

|                   |           |                      |                   |
|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Polzahl           | 4         | Gehäusebasismaterial | CuZn, vernickelt  |
| Anschlussgewinde  | M12       | Kontaktmaterial      | Cu-leg            |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) | Montageart           | Hinterwandmontage |
| Schutzart         | IP67      | Steckzyklen          | ≥ 100             |

## Systemkennwerte

|                      |        |               |      |
|----------------------|--------|---------------|------|
| Polzahl              | 4      | Polreihenzahl | 1    |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ | Schutzart     | IP67 |

## SAIE-M12S-4-H10TL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 100 |
|-------------|-------|

### Werkstoffdaten

|                 |        |                   |           |
|-----------------|--------|-------------------|-----------|
| Kontaktmaterial | Cu-leg | Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
|-----------------|--------|-------------------|-----------|

### Wichtiger Hinweis


Hinweise

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003568    | ETIM 9.0    | EC003568    |
| ETIM 10.0   | EC003568    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |             |             |


## Zeichnungen

### Maßzeichnung




L (board-to-board distance) = 10mm

### Leiterplatten-Layout



### Frontplattenausschnitt



### Polbild

