

**PAC-M340-UNIS-V0-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Best.-Nr.  | 2426750025                           |
| Art        | <a href="#">PAC-M340-UNIS-V0-2M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986600652                        |
| VPE        | 1 ST                                 |

## PAC-M340-UNIS-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 526 g |
|--------------|-------|

## Allgemeine Daten

|                         |                                       |                       |                            |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kabellänge              | 2.5 m                                 | Geeignet für          | analoge Signale            |
| Werkstoff               | PVC                                   | Kabel                 | Kabel LiYCY                |
| Anschluss Schnittstelle | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Anzahl der Pole, min. | 20 Pole                    |
| Außendurchmesser        | 10,15 ± 1 mm                          | Anschluss SPS         | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                       |                            |

## Elektrische Daten

|                                     |                     |                          |           |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A                 | Hochspannungs Test       | 1 KV/1s   |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 | Widerstand               | ≤ 80 mΩ/m |
| Betriebsspannung                    | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapazität (Ader / Adern) | 300 pF/m  |
| Kapazität (Ader / Schirm)           | 300 pF/m            |                          |           |

## Bemessungsdaten UL

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Gesamtstrom, max. | 3 A |
|-------------------|-----|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |