

WB IK SL PZ2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com1000V
IEC 60900

Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.

Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnötigen Betätigungen
- Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenzwertes

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|----------------------------|
| Ausfuehrung | Screwdriver insert |
| Best.-Nr. | 2433240000 |
| Art | WB IK SL PZ2 |
| GTIN (EAN) | 4050118443684 |
| VPE | 1 ST |

WB IK SL PZ2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | |
|--------------|--------|
| Tiefe | 7 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Breite | 7 mm |
| Nettogewicht | 9.68 g |

| | |
|---------------|-------------|
| Tiefe (inch) | 0.2756 inch |
| Höhe (inch) | 2.9527 inch |
| Breite (inch) | 0.2756 inch |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | VDE isolierte Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PZ, Größe 2 |
|---------------------|---|

Schraubwerkzeuge

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Klingenbreite (B) | 2 mm |
| Form | Pozidrive |
| Klingenlänge | 25 mm |
| Drehmomenteinstellung, max. | 5.5 Nm |

| | |
|-------------------------|------|
| Klingenstärke (A) | 2 mm |
| Größe | 2 |
| Klingenmaß Kreuzschlitz | 2 |

Klassifikationen

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC003864 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |