

FAD S5135 SL42 A R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Die FAD S5-135 Frontadapter mit vorkonfektionierten Kabeln ermöglichen eine sichere Migration von der alten S5-135 auf andere SPS-Systeme oder auf das u-remote-System von Weidmüller.

- S5-135 Karte wird über ein einziges Netzteil versorgt

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2435110000
Art	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
VPE	1 ST

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0.9055 inch
Höhe	283 mm	Höhe (inch)	11.1417 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch
Nettogewicht	111.76 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...60 °C	Betriebstemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	250 V AC	Maximalstrom pro Kanal	4 A
Betriebsstrom Gesamt	32 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Bemessungsisolationsspannung	< 250 V AC	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.2 kV

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

