

PAC-RX3i-UNIS-V0-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2435780050
Art	PAC-RX3i-UNIS-V0-5M
GTIN (EAN)	4099986601093
VPE	1 ST

PAC-RX3i-UNIS-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1330 g
--------------	--------

Allgemeine Daten

Kabellänge	5 m	Geeignet für	analoge Signale
Werkstoff	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
Anschluss Schnittstelle	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Anzahl der Pole, min.	36 Pole
Außendurchmesser	12,4 ± 1 mm	Anschluss SPS	GEFANUC IC694TBS032 36P
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²		

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	0.125 A	Hochspannungs Test	1 KV/1s
Widerstand	≤ 80 mΩ/m	Betriebsspannung	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Kapazität (Ader / Adern)	300 pF/m	Kapazität (Ader / Schirm)	300 pF/m

Bemessungsdaten UL

Gesamtstrom, max.	0.125 A
-------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		