


## SAID-M8B-8S-SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Abbildung ähnlich



Weidmüller gehört zu den weltweit führenden Steckverbindieranbietern in der Branche. Ein wichtiger Stützpfeiler in dieser Produktfamilie sind hierbei die Rundsteckverbinder, die bei Weidmüller unter dem Familiennamen SAI zusammengefasst sind. Bei der Entwicklung von SAI-Produkten haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht, die in Funktionalität und Qualität Standards setzen – und das weltweit. Das beste Beispiel sind die neuen Leistungsverteiler mit S- und T-codiertem M12. Diese Module zeichnen sich durch besonders hohe Ströme und Spannungen aus. Dieses ermöglicht z.B. auch den Einsatz bei Drehstrommotoren.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, M8, Montagegewinde: , Polzahl: 8, Litzen-/Kabellänge:
Best.-Nr.	<a href="#">2422140000</a>
Art	SAID-M8B-8S-SMT
GTIN (EAN)	4050118430035
VPE	25 ST

## SAID-M8B-8S-SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	2.88 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

### Technische Daten Leiterplattensteckverbinder

Polzahl	8	Codierung	M8 = keine
Gehäuse	M8 Buchse	Schirmanschluss	Ja
Nennspannung	30 V	Nennspannung	60 V (3-polig) / 30 V (4-, 5- und 8-polig)
Nennstrom	1.5 A	Nennstrom	4 A (3-, 4- und 5-polig) / 1,5 A (8-polig)
Temperaturbereich	-25...95 °C	Schutzart	IP67
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Gehäusebasismaterial	LCP
Anschlussgewinde	M8	Anzugsdrehmoment	M8: 0,5 Nm
Verschmutzungsgrad	3 (2 innerhalb des abgedichteten Bereiches)	Steckzyklen	≥ 100
Kontaktmaterial	Cu-leg	Kontermuttermaterial	CuZn, vernickelt
Flanschgehäusematerial	CuZn, vernickelt		

### Allgemeine Daten

Polzahl	8	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäusebasismaterial	LCP	Anschlussgewinde	M8
Kontaktmaterial	Cu-leg	Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Schutzart	IP67	Steckzyklen	≥ 100

### Systemkennwerte

Polzahl	8	Polreihenzahl	1
Schutzart	IP67	Steckzyklen	≥ 100

### Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche	Au (Gold)		

### Wichtiger Hinweis

Hinweise

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23

**SAID-M8B-8S-SMT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Technische Daten**

ECLASS 15.0


27-44-02-23

Zeichnungen


Maßzeichnung



Leiterplatten-Layout



Polbild



M8 = none


## SAID-M8B-8S-SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Zubehör



Weidmüller gehört zu den weltweit führenden Steckverbinderanbietern in der Branche. Ein wichtiger Stützpfiler in dieser Produktfamilie sind hierbei die Rundsteckverbinder, die bei Weidmüller unter dem Familiennamen SAI zusammengefasst sind. Bei der Entwicklung von SAI-Produkten haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht – und das weltweit. Das beste Beispiel sind die neuen Leistungsverteiler mit S- und T-codiertem M12. Diese Module zeichnen sich durch besonders hohe Ströme und Spannungen aus. Dieses ermöglicht z.B. auch den Einsatz bei Drehstrommotoren.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	SAIFG-M8B-M10-13	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2424460000</a>	Einbaustecker, M8 Buchse, Einbauhöhe: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118432602	
VPE	25 ST	
Art	SAIFG-M8B-M10-9	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2424430000</a>	Einbaustecker, M8 Buchse, Einbauhöhe: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118432442	
VPE	25 ST	
Art	SAIHG-M8B-M12-10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2424500000</a>	Einbaustecker, M8 Buchse, Einbauhöhe: 10 mm
GTIN (EAN)	4050118432503	
VPE	25 ST	
Art	SAIHG-M8B-M12-6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2424480000</a>	Einbaustecker, M8 Buchse, Einbauhöhe: 6 mm
GTIN (EAN)	4050118431476	
VPE	25 ST	
Art	SAIE-KMM12X1-SW14	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2424570000</a>	Einbaustecker
GTIN (EAN)	4050118432473	
VPE	25 ST	
Art	SAIE-KMM10X1-SW12	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2424560000</a>	Einbaustecker
GTIN (EAN)	4050118432107	
VPE	25 ST	