

## SAIL-M8WM8W-4S5.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.

Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.

Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2443150500</a>  |
| Art        | SAIL-M8WM8W-4S5.0U  |
| GTIN (EAN) | 4050118457049   |
| VPE        | 1 ST  |

## SAIL-M8WM8W-4S5.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231                     |

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 215 g |
|--------------|-------|

### Umweltanforderungen

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

### Allgemeine Technische Daten

|                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Codierung                 | A-codiert                               | Anschlussgewinde     | M8  |
| Kontaktoberfläche         | vergoldet                               | LED                  | Nein  |
| Ausführung                | Stift, gewinkelt - Buchse,<br>gewinkelt | Gehäusebasismaterial | PUR   |
| Isolationswiderstand      | 108 Ω                                   | Nennspannung         | 30 V  |
| Nennstrom                 | 4 A                                     | Schutzart            | IP65, IP66, IP67, IP68, im<br>verschraubten Zustand |
| Steckzyklen<br>gebrückt   | ≥ 100<br>Nein                           | Verschmutzungsgrad   | 3   |
| Temperaturbereich Gehäuse | -25...+85 °C                            | Material Gewindering | Zinkdruckguss                                       |
|                           |   | Anzugsdrehmoment     | M8: 0.6 Nm  |

### Technische Daten Kabel

|                                 |                            |                                 |                                   |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kabellänge                      | 5 m                        | Mantelfarbe                     | schwarz                           |
| Schleppkettentauglichkeit       | Ja                         | Aderquerschnitt                 | 0.34 mm <sup>2</sup>              |
| Geschirmt                       | Ja                         | Halogene                        | Nein                              |
| Isolation                       | PP                         | Beschleunigung                  | 5 m/s <sup>2</sup>                |
| Biegeradius min., bewegt        | 12 x Leitungsdurchmesser   | Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser              |
| Biegezyklen                     | 2 Mio                      | Flammwidrigkeit                 | in accordance with IEC<br>60332-2 |
| Geschwindigkeit                 | 100 m/s                    | Mantelmaterial                  | PUR                               |
| Konfigurierbare Kabellänge      | Nein                       | Mantel nach UL AWM style        | 20549 (80 °C / 300 V)             |
| Strahlenvernetzt                | Nein                       | Schweißfunkenbeständigkeit      | Nein                              |
| Farbcodierung                   | braun, schwarz, blau, weiß | Torsionsfestigkeit              | 0 °/m                             |
| Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C                | Schweißperlenfest               | Nein                              |
| Temperaturbereich, bewegt       | -25...80 °C                | Polzahl                         | 4                                 |
| Außendurchmesser                | 5.1 mm ± 0.2 mm            |                                 |                                   |

### Allgemeine Standards

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
|------------------------|---------|

**SAIL-M8WM8W-4S5.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Elektrische Eigenschaften**

|                      |       |              |      |
|----------------------|-------|--------------|------|
| Isolationswiderstand | 108 Ω | Nennspannung | 30 V |
|----------------------|-------|--------------|------|

**Stecker links**

|               |  |
|---------------|--|
| Stecker links | M8, IP69, Stiftkontakt,<br>gewinkelt 90°, Kunststoff,<br>geschirmt |
|---------------|--|

**Stecker rechts**

|                |  |
|----------------|--|
| Stecker rechts | M8, IP69, Buchsenkontakt,<br>gewinkelt 90°, Kunststoff,<br>geschirmt |
|----------------|--|

**Klassifikationen**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung



Polbild



Polbild



# Zeichnungen

## Schaltbild



## Das ideale Werkzeug: das Verschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F