

**PRO COM CAN OPEN EX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die aufsteckbaren Kommunikationsmodule von Weidmüller ermöglichen es einzelnen Komponenten, relevante Daten mit der Cloud auszutauschen. Damit wird der Grundstein für gezielte Prozessoptimierungen mittels Condition Monitoring und Fernsteuerbarkeit gelegt – Faktoren, die maßgeblich zur Steigerung von Effizienz, Qualität, Prozessstabilität und Verfügbarkeit beitragen können. Die Kommunikationsmodule sind nach IP20 geschützt, lassen sich werkzeuglos installieren und sind flexibel an verschiedene Kommunikationsprotokolle anpassbar.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Communication module
Best.-Nr.	<a href="#">2467340000</a>
Art	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
VPE	1 ST

## PRO COM CAN OPEN EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX)	E470829

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	33.6 mm	Tiefe (inch)	1.3228 inch
Höhe	74.4 mm	Höhe (inch)	2.9291 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1.378 inch
Nettogewicht	76 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C
-----------------	--------------------	----------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

### Allgemeine Angaben

Gewicht	36 g	
Schutzart	IP20	
MTTF	Entsprechend Norm	SN 29500
	Betriebszeit (Stunden), min.	4082000 h
	Umgebungstemperatur	40 °C
	Betriebszyklus	100 %

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		