

**PAC-FJ40-S-F-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.  | 2509360020                      |
| Art        | <a href="#">PAC-FJ40-S-F-2M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986601253                   |
| VPE        | 1 ST                            |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 504 g |
|--------------|-------|

#### Allgemeine Daten

|                         |                                       |                       |                   |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Kabellänge              | 2 m                                   | Geeignet für          | analoge Signale   |
| Werkstoff               | PVC                                   | Kabel                 | Kabel LiYCY       |
| Anschluss Schnittstelle | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Anzahl der Pole, min. | 40 Pole           |
| Außendurchmesser        | 12,4 ± 1 mm                           | Anschluss SPS         | FCN CONNECTOR 40P |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                       |                   |

#### Elektrische Daten

|                          |           |                           |                       |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Gesamtstrom, max.        | 0.125 A   | Hochspannungs Test        | 1 KV/1s               |
| Widerstand               | ≤ 80 mΩ/m | Betriebsspannung          | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Kapazität (Ader / Adern) | 300 pF/m  | Kapazität (Ader / Schirm) | 300 pF/m              |

#### Bemessungsdaten UL

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gesamtstrom, max. | 0.125 A |
|-------------------|---------|

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |