

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Die steigende Empfindlichkeit von elektronischen Bauteilen und die zunehmende elektromagnetische Strahlung erfordern das Kabelverschraubungen im Schirmungskonzept einer Anlage eine wichtige Rolle einnehmen. Diese Produktfamilie von EMV-Kabelverschraubungen dient zur Abschirmung gegen Störfrequenzen, sie verfügt über einen 360°-Schirmanschluss.

Das Dichtungssystem sorgt für eine optimale Kabelführung & Zugentlastung, nebenbei erfüllt die Kabelverschraubung die mechanischen Anforderungen der EN 62444. Durch das patentierte Design ist eine sehr einfache und schnelle Montage möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing
Best.-Nr.	2498330000
Art	VGM40L-MS68 EMC 20-32BG
GTIN (EAN)	4050118511505
VPE	10 ST

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	107 mm	Höhe (inch)	4.2126 inch
Nettogewicht	188 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 130 °C
-----------------	-------------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	32 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	20 mm
Schutzart mit GWDR	IP68	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Halogene	halogenfrei	Normen	EN 45545-2:2013
Schlüsselweite 1	45 mm	Schlüsselweite	45 mm
Schutzart	IP68 - 15 bar	Verschraubung	M 40
Werkstoff	Messing	Gewinde (außen)	M 40
Gewindelänge	8 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		