



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Stift, Silber, 70 mm <sup>2</sup>	
BestNr.	<u>2514890000</u>	
Art	HDC MHP200 M 70	
GTIN (EAN)	4050118528534	
VPE	10 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zu	lassungen
----	-----------

Zulassungen	CE
ROHS	Konform

#### **Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 38.63 g

#### **Temperaturen**

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø	9.5 mm	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	19 mm
Anschlussart	Crimpanschluss	Ausführung Einsatz	MHP
Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm²	Oberfläche	Silber
Тур	Stift	Werkstoff	Kupferlegierung
Herstellungsverfahren	gedreht	Leiteranschlussquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>

#### Klassifikationen

EC000796	ETIM 7.0	EC000796
EC000796	ETIM 9.0	EC000796
EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
27-44-02-04		
	EC000796 EC000796 27-44-02-04 27-44-02-04 27-44-02-04	EC000796 ETIM 9.0 EC000796 ECLASS 9.0 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0

Katalogstand / Zeichnungen 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### **Allgemeine Bestelldaten**

Art	EPG 45	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1500830000</u>	Crimpwerkzeug, 6mm², 150mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

#### ... für Presskabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG 45 HEX 10/70	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1500940000</u>	70mm², Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118309522	
VPE	1 ST	

Erstellungs-Datum 01.11.2025 08:57:05 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4