


H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 2528570000 |
| Art | H1,0/14S GE BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118539059 |
| VPE | 4200 ST |

H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E354986 |

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 0.1 g |
|--------------|-------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe gelb | Ausführung | Standard |
|---------------------|---|------------|----------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1.4 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 8 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 3.5 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 14.00 mm | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0.15 mm | Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 1 mm ² | Farbcode | Weidmueller |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Zeichnung

