


**ES EPG 60/HPG AEH 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhüsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">2577850000</a>
Art	ES EPG 60/HPG AEH 70
GTIN (EAN)	4050118590692
VPE	1 ST

**ES EPG 60/HPG AEH 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm
Höhe	42 mm
Breite	42 mm
Nettogewicht	25 g

Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite (inch)	1.6535 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	2/0
Leiterquerschnitt min. AWG	2/0	Crimpbereich, max.	70 mm <sup>2</sup>

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	22 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	70
Crimpbreite in mm	22		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Trapezcrimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	70 mm <sup>2</sup>	

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		