

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
Best.-Nr.	2599690000
Art	UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625035
VPE	1 ST

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E141197

Abmessungen und Gewichte

Höhe	51 mm	Höhe (inch)	2.0079 inch
Breite	60 mm	Breite (inch)	2.3622 inch
Länge	225 mm	Länge (inch)	8.8582 inch
Nettogewicht	700 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	UL 94	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Schutzart	IP67	Modulvarianten	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge

Anschlüsse

Versorgungsspannung (AUX-IN)	PushPull-Power	Versorgungsspannung (AUX-OUT)	PushPull-Power
Feldbus (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF	Feldbus (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF
E/A Anschlüsse	8x M12 Buchse 5-polig, A-kodiert		

Digitale Ausgänge

max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal	2 A	Überlastschutz	Ja
Kurzschlussfest	Ja	max. Summenstrom Ausgänge	2 A pro Kanal, 16 A pro Modul
Schaltfrequenz ohmsche Last	500 Hz	Schaltfrequenz induktive Last	0,2 Hz ohne Freilaufdiode, 500 Hz ohne geeignete Freilaufdiode
Schaltfrequenz Lampenlast	10 Hz	Anzahl	8

Digitale Eingänge

Überlastschutz	Ja	Sensor-Versorgung	500 mA
Eingangsfiler	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Eingangstyp	P-schaltend, Typ 2 gem. IEC 61131-2
Schutzschaltung	Konstantstrom mit thermischer Abschaltung	Eingangsspannung High	> 11 V

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

	und automatischer Wiedereinschaltung		
Eingangsspannung Low	<5 V	Abschaltenergie (induktiv)	<150 mJ / Kanal
Sensor-Anschluss	2-Leiter, 3-Leiter + FE, M12, 5-polig, A-codiert	Anzahl	8

Versorgungsspannung

Verpolungsschutz	Ja	Betriebsspannung	24 V
max. Summenstrom Modul	150 mA	Grenzwerte	18 V DC ... 30 V DC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

SC-RJ




PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var. 14 (PROFINET) in Metall inkl. SC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-V14M-2SC-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1191550000	Stecker LWL, Variante 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
VPE	10 ST	

Sets



PushPull Power Steckverbinder gemäß PROFINET
Spezifikation

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	2465440000	Powerverbinder, Stecker, PROFINET, Steckerset
GTIN (EAN)	4050118522136	
VPE	1 ST	
Art	IE-PS-VAPM-5P-2.5-OT	Ausführung
Best.-Nr.	2912590000	Powerverbinder, Stecker, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
VPE	1 ST	