

HDC HP550 ABGH CR 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das schützende Gehäuse ist aus einem seewasserbeständigen Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt. Hohe Anforderungen an Wasser – und Staubschutz, so wie eine besonders hohe Schlagfestigkeit zeichnet diese Gehäuserihe aus.

Eine aufwendige, zweistufige Oberflächenbeschichtung schafft Sicherheit für Jahre.

Alle im Aussenbereich verwendeten Schrauben, Verriegelungsbügel und sonstigen Zubehörteile sind aus korrosionsresistentem Edelstahl gefertigt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2568530000
Art	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 255 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Ausführung Gehäuse	Anbaugehäuse	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Halogenfrei	false
EMV Gehäuse	Ja	Schutzart	IP68, im gestecktem Zustand

Allgemeine Angaben

Farbe	schwarz	Oberfläche	Pulverbeschichtet
-------	---------	------------	-------------------

Wichtiger Hinweis

Produktinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakte



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC HP 550 F 25	Ausführung
Best.-Nr.	1220570000	HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4050118003840	
VPE	1 ST	
Art	HDC HP 550 F 50	Ausführung
Best.-Nr.	1177100000	HDC - Einsatz, Buchse, 3600 V, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248970919	
VPE	1 ST	
Art	HDC HP 550 F 70	Ausführung
Best.-Nr.	1268820000	HDC - Einsatz, Buchse, 3600 V, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4050118057584	
VPE	1 ST	
Art	HDC HP 550 F 95	Ausführung
Best.-Nr.	1079810000	HDC - Einsatz, Buchse, 3600 V, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248841707	
VPE	1 ST	
Art	HDC HP 550 F 150	Ausführung
Best.-Nr.	1079830000	HDC - Einsatz, Buchse, 3600 V, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248842018	
VPE	1 ST	
Art	HDC HP 550 F 120	Ausführung
Best.-Nr.	1079820000	HDC - Einsatz, Buchse, 3600 V, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248841806	
VPE	1 ST	
Art	HDC HP 550 F 185	Ausführung
Best.-Nr.	1079840000	HDC - Einsatz, Buchse, 3600 V, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248841905	
VPE	1 ST	
Art	HDC HP 550 F 240	Ausführung
Best.-Nr.	1120600000	HDC - Einsatz, Buchse, 3600 V, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248901609	
VPE	1 ST	