


ES EPG 60/HPG AEH 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhüsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	2577870000
Art	ES EPG 60/HPG AEH 95
GTIN (EAN)	4050118590685
VPE	1 ST

ES EPG 60/HPG AEH 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm
Höhe	42 mm
Breite	42 mm
Nettogewicht	25 g

Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite (inch)	1.6535 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	3/0
Leiterquerschnitt min. AWG	3/0	Crimpbereich, max.	95 mm ²

Crimpeinsätze

Crimpbreite	22 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	95
Crimpbreite in mm	22		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Trapezcrimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	95 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		