

### KRN-M10/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Kabelschuh,400 mm²,400 mm² - 400 mm²
<u>2578020000</u>
KRN-M10/-400
4064675018117
15 ST



## KRN-M10/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

7				
Zul	ลรร	un	aei	n

ROHS

Abmessungen und Gewichte		

Konform

207.65 g

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

#### Verbinder

Nettogewicht

Leiteranschlussquerschnitt, max.	400 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	400 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt	400 mm <sup>2</sup>	Isolation	nicht vorhanden
Bohrung	M 10	Kennfarbe	Keine
Innendurchmesser Schaft (d1)	27.5 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	33.5 mm
Schaftlänge (a)	47 mm	Anschlusslänge (I)	92 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	10.5 mm	Flanschbreite (b)	49 mm

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Erstellungs-Datum 12.11.2025 11:15:27 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2

**Datenblatt** 

## KRN-M10/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

