


**CABTITE FRL 24/10 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der aus einem Stück gefertigte, einteilige Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbare eingeschäumte Dichtung garantiert eine hohe Dichtigkeit von IP66 nach DIN EN 60529, auch an lackierten und rauen Oberflächen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungs- system), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 68.8 mm, Breite: 152 mm, Tiefe: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Best.-Nr.	<a href="#">2584210000</a>
Art	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
VPE	10 ST

**CABTITE FRL 24/10 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform  
UL File Number Search [UL Webseite](#)  
Zertifikat-Nr. (cURus) E223801

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	11.3 mm
Höhe	68.8 mm
Höhe niedrigstbauend	11.3 mm
Breite (inch)	5.9842 inch
Befestigungsmaß Höhe	130 mm
Nettogewicht	32.65 g

Tiefe (inch)	0.4449 inch
Höhe (inch)	2.7087 inch
Breite	152 mm
Durchmesser	5.5 mm
Befestigungsmaß Breite	32 mm

**Temperaturen**

Betriebstemperatur -40 °C...120 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Anzugsdrehmoment	3 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Schutzart	IP66
Ausbruch Länge	107.5 mm

Silikone	Nein
Halogene	Nein
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt
Ausbruch Breite	40 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624
ECLASS 15.0	27-18-28-15

ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 14.0	27-18-28-15

**CABTITE FRL 24/10 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung**