

HDC HP550 ABGR CR 1P M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das schützende Gehäuse ist aus einem seewasserbeständigen Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt. Hohe Anforderungen an Wasser – und Staubschutz, so wie eine besonders hohe Schlagfestigkeit zeichnet diese Gehäuserihe aus.

Eine aufwendige, zweistufige Oberflächenbeschichtung schafft Sicherheit für Jahre.

Alle im Aussenbereich verwendeten Schrauben, Verriegelungsbügel und sonstigen Zubehörteile sind aus korrosionsresistentem Edelstahl gefertigt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	, Baugröße: 550
Best.-Nr.	2599940000
Art	HDC HP550 ABGR CR 1P M20
GTIN (EAN)	4064675071242
VPE	1 ST

HDC HP550 ABGR CR 1P M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	59.8 mm	Tiefe (inch)	2.3543 inch
Höhe	89.9 mm	Höhe (inch)	3.5394 inch
Breite	80.95 mm	Breite (inch)	3.187 inch
Nettogewicht	280 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Abmessungen

Breite 80.95 mm

Allgemeine Daten

Ausführung Gehäuse	Rückwandgehäuse	Baugröße	550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss	Oberfläche	Pulverbeschichtet
Halogenfrei	false	EMV Gehäuse	Ja
BG	550	Schutzart	IP68, im gestecktem Zustand

Allgemeine Angaben

Farbe schwarz Oberfläche Pulverbeschichtet

Wichtiger Hinweis

Produktthinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Zeichnung

