

AMR 10/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



AMR-Markierschienen werden für die Klippon Connect Reihenklemmen Typ A hergestellt.
Sie sind in 5 Größen für Klemmen von 1,5 mm² bis 10 mm² erhältlich.
Jede Schiene verfügt über eine spezifische Fußkonstruktion, die perfekt in den Markierkanal der entsprechenden Klemme passt.
Die Länge entspricht 50 Klemmen. Die Markierschiene kann in kleinere Schienen geschnitten werden.
Für eine flexible Kennzeichnung der einzelnen Klemmen können Markierstreifen mit einer Breite von 9,5 mm in die Schiene eingeschoben werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Klemmenmarkierung, 10.5 x 500 mm, Raster in mm (P): 10.00 Weidmueller Klippon Connect, weiß
Best.-Nr.	2655040000
Art	AMR 10/50
GTIN (EAN)	4050118692730
VPE	10 ST

AMR 10/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	10.5 mm	Höhe (inch)	0.4134 inch
Breite	500 mm	Breite (inch)	19.685 inch
Nettogewicht	6.16 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...82 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	
Ausführung	Weidmüller Klippon Connect Reihenklemmen Typ A	
Breite	500 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	82 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	
Halogene	Nein	
Werkstoff	PVC	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Terminal marker	
Einsatztemperaturbereich	-40...82 °C	
Applikation / Hersteller	Weidmueller Klippon Connect	

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	10.00 mm
------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

AMR 10/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Anwendungsbeispiel

