


**Produktbild**

3-polige Phasenschielen mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schalt-schrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstrom-schutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Ausführung    | Phasenschiene (Klemme), 63, Polzahl: 9, Isoliert: Ja, 10 |
| Best.-Nr.     | <a href="#">2658350000</a>                               |
| Art           | G-3L-160/10 C                                            |
| GTIN (EAN)    | 4050118672176                                            |
| VPE           | 20 ST                                                    |
| Lieferstatus  | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.       |
| Lieferbar bis | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 15.4 mm | Tiefe (inch)  | 0.6063 inch |
| Höhe         | 31 mm   | Höhe (inch)   | 1.2205 inch |
| Breite       | 160 mm  | Breite (inch) | 6.2992 inch |
| Nettogewicht | 58 g    |               |             |

### Temperaturen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeines

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 9 |
|---------|---|

### Bemessungsdaten

|                       |                    |                    |       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Bemessungsquerschnitt | 10 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung | 400 V |
| Nennstrom             | 63 A               |                    |       |

### Maße

|                  |          |
|------------------|----------|
| Raster in mm (P) | 17.80 mm |
|------------------|----------|

### Werkstoffdaten

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | grau |
|-------|------|

### weitere technische Daten


|                               |      |
|-------------------------------|------|
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
|-------------------------------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC000215    | ETIM 8.0    | EC000215    |
| ETIM 9.0    | EC000215    | ETIM 10.0   | EC000215    |
| ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Zeichnungen

### Zeichnung



## Zubehör

### Einspeiseklemmen



Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Art        | FIT 25 GN                  | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659050000</a> | Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                                   |
| VPE        | 10 ST                      |                                   |
| Art        | FIT 25 SN                  | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659060000</a> | Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                                   |
| VPE        | 30 ST                      |                                   |
| Art        | FIT 50 GN                  | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659070000</a> | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                                   |
| VPE        | 3 ST                       |                                   |
| Art        | FIT 50 GN/F                | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659090000</a> | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                                   |
| VPE        | 3 ST                       |                                   |
| Art        | FIT 50 SN                  | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659080000</a> | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                                   |
| VPE        | 3 ST                       |                                   |
| Art        | FIT 50 SN/F                | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659100000</a> | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                                   |
| VPE        | 3 ST                       |                                   |

### Endkappen und Abdeckungen



Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschielen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art        | PROTECTION COVER G+S /5    | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659040000</a> | Klemmenabdeckung, gelb, Höhe: 18.3 mm, Breite: 8.1 mm, Tiefe: 18 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |                                                                       |
| VPE        | 10 ST                      |                                                                       |
| Art        | END CAP G+S 3L/10          | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659000000</a> | Klemmenabdeckung, grau, Höhe: 20.2 mm, Breite: 8.2 mm, Tiefe: 14.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671520              |                                                                       |
| VPE        | 10 ST                      |                                                                       |