

## **HDC XX5E02 MMSXXXX-0100**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### Kompakt

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

#### Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	2659960100		
Art	HDC XX5E02 MMSXXXX-0100		
GTIN (EAN)	4050118673784		
VPE	1 ST		



## **HDC XX5E02 MMSXXXX-0100**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen				
Zuiassurigeri				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte	e			
Nettogewicht	90.5 g			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme			
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5			
Allgemeine Daten				
Polzahl	4	Kabellänge	1 m	
Codierung	D-codiert	Kontaktoberfläche	Au (Gold)	
Übertragungsrate	100 MBit/s	Isolationswiderstand	≥ 108 Ω	
Kategorie	Cat. 5e	Nennspannung	250 V	
Nennstrom	4 A	Steckzyklen	\u2265 100	
Verschmutzungsgrad	2	Ausführung Gegenseite	Stift, gerade	
Ausführung Modulseite	Stift			
Technische Daten Kabel				
Kabellänge	1 m	Mantelfarbe	blau	
Halogene	Nein	Mantelmaterial	Radox EM 104	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07	
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-03-07	
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-06-03-07	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-06-03-07	
ECLASS 15.0	27-06-03-07	LOLAGO 14.0	27-00-03-07	

Katalogstand / Zeichnungen