

**PAC-RX3I-HE20-V5-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2680680005</a>                                       |
| Art        | PAC-RX3I-HE20-V5-0M5   |
| GTIN (EAN) | 4099986602069  |
| VPE        | 1 ST   |

## PAC-RX3I-HE20-V5-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 165 g |
|--------------|-------|

### Temperaturen

|                 |             |                    |            |
|-----------------|-------------|--------------------|------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | 10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|------------|

### Umweltanforderungen

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Allgemeine Daten

|                   |                      |                         |                                 |
|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Kabellänge        | 0.5 m                | Werkstoff               | PVC                             |
| Kabel             | Kabel LiYY           | Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 20P |
| Außendurchmesser  | 8,6 ± 1 mm           | Anschluss SPS           | GEFANUC IC694ACC311<br>20P      |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm <sup>2</sup> |                         |                                 |

### Elektrische Daten

|                        |                   |                                     |           |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.      | 3 A               | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A       |
| Nennspannung           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Widerstand                          | ≤ 80 mΩ/m |
| Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m          |                                     |           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |