


CH20M17 FC TP BK 1819

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Das Frontelement des CH20M Gehäuses bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Funktionalität. Sie können zwischen verschiedenen Druckmethoden wie Tampoprint und Lasergravur wählen, um Ihre Designs präzise und ansprechend umzusetzen. Zusätzlich sind Laser-Cut-Outs für Elektronikbauteile möglich. Markierer können ebenfalls verwendet werden. Das Frontelement kann mit oder ohne Schwenkdeckel ausgestattet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Frontelement, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, transparent, Frontelement, Breite: 17.5 mm
Best.-Nr.	2697310000
Art	CH20M17 FC TP BK 1819
GTIN (EAN)	4050118706857
VPE	50 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-03-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	CH20M17 FC BK 2010

Erstellungs-Datum 24.02.2026 09:45:07 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15.5 mm	Tiefe (inch)	0.6102 inch
Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3.937 inch
Breite	17.5 mm	Breite (inch)	0.689 inch
Länge	0 mm	Nettogewicht	2.04 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C	Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C
Feuchtigkeit	5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	Polycarbonat
Isolierstoffgruppe	IIIa	Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff	Kriechstromfestigkeit (CTI)	175 ≤ CTI <400

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz, transparent	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011, -	Informationen zur Gesamtbaugruppe, siehe referenzierte Artikel	CH20M17 B BK/OR 2010
Vergießbarkeit	Nein		

Bauteileigenschaften

Schwenkdeckel montierbar	Nein	Markierer integrierbar	Nein
--------------------------	------	------------------------	------

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Kundenspezifische Aussparungen möglich	Ja	Kundenspezifische Beschriftung möglich	Ja
Kundenspezifischer Bestellprozess	Siehe Anleitung unter "Downloads"	Alternative Farben	Mehr auf Anfrage
Bearbeitungsmöglichkeiten	Laserbearbeitung, Fräsen		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Zeichnungen

Produktbild

Maßzeichnung

