

LL TTB 6/2 VT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Rasthebel (Klemmen)
Best.-Nr.	2710360000
Art	LL TTB 6/2 VT
GTIN (EAN)	4050118848267
VPE	50 ST

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8.2 mm	Tiefe (inch)	0.3228 inch
Höhe	19.7 mm	Höhe (inch)	0.7756 inch
Breite	15.7 mm	Breite (inch)	0.6181 inch
Nettogewicht	0.91 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-60 °C...85 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	violett
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

