

## IE-C5DE4UP0200PSAXXX-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Schleppkettenkabel, M8 P-Code – IP67 Buchse gewinkelt, offen, Cat. 5e, PUR, 20 m |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2717760200</a>                                                       |
| Art        | IE-C5DE4UP0200PSAXXX-E                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118780147                                                                    |
| VPE        | 1 ST                                                                             |

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |              |               |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| Länge        | 20 m   | Länge (inch) | 787.4016 inch |
| Nettogewicht | 1232 g |              |               |

### Temperaturen

|                   |                    |                |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur   | Betriebstemperatur | -40 °C...80 °C |
| Verlegetemperatur |                    |                |

### Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                              |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

### Allgemeine Technische Daten

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|

### Technische Daten Kabel

|                           |                              |                                 |                                         |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Mantelfarbe               | schwarz                      | Ölbeständigkeit                 | gemäß IEC 60811:404                     |
| Anzahl der Adern          | 4                            | Geschirmt                       | Ja                                      |
| Halogene                  | halogenfrei, gemäß IEC 60754 | Isolation                       | Polyolefin                              |
| Biegezyklen               | 2 Mio                        | Flammwidrigkeit                 | Yes                                     |
| Mantelmaterial            | PUR                          | Testspannung Ader-Ader-Schirm   | 1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
| Farbcodierung             | weiß, gelb, blau, orange     | Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C                             |
| Temperaturbereich, bewegt | -30...70 °C                  | Polzahl                         | 4                                       |

### Stecker links

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stecker links | M8, P-codiert, IP67,<br>Buchsenkontakt, gewinkelt<br>90°, Stecker, Kunststoff,<br>geschirmt |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Stecker rechts

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Stecker rechts | freies Leiterende |
|----------------|-------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

## Zeichnungen

### Beschaltung

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| M12 |        | M12 |
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |