

**IE-C6HD8UG0030XCSXCS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schleppkettenkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 3 m
Best.-Nr.	<a href="#">2723040030</a>
Art	IE-C6HD8UG0030XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118785760
VPE	1 ST

## IE-C6HD8UG0030XCSXCS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	118.1102 inch
Nettogewicht	167 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegtemperatur	-30 °C...70 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Elektrische Eigenschaften Kabel

Übertragungsrate	10 Gbit/s	Kategorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Schleifenwiderstand	280 Ω/km	Signallaufzeit	5.34 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm	700 Veff, 50 Hz, 1 min	Transferimpedanz	max. 30 mΩ/m bei 10 MHz
Charakteristische Impedanz	100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz		

### Kabelaufbau

Litzen	19	Mantelfarbe	grün (RAL 6018)
Querschnitt	4*2*AWG 26/19 - 4*2*0.128 mm <sup>2</sup>	Schirmung	S/FTP
Anzahl der Adern	8	Isolationsdurchmesser	0.98 mm
Isolation	PP	Manteldurchmesser, max.	7.8 mm
Werkstoff Mantel	PUR	Kupferdurchmesser	0.55 µm
Schirmung Aderpaar	Aluminiumfolie	Anordnung Adern	verdrilltes Paar
Gesamtschirm	Schirmgeflecht aus Kupferdrähten	Leitermaterial	mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Farbsequenz Adern - Aderpaare	weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun		

### Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Ölbeständigkeit	in accordance with IEC 60811-2-1; acc. to CSA 22.2, 4 days/100°C	UV-beständig	Ja
Ziehkraft	≤ 100 N	Halogene	halogenfrei
Biegeradius min, wiederholt	7,5 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., einmalig	4 x Kabeldurchmesser
Abriebfestigkeit	sehr gut	Flammwidrigkeit	in accordance with IEC 60332-1-2, gemäß UL 1581 VW-1 und CSA

### Stecker links

Stecker links M12, X-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade,

## IE-C6HD8UG0030XCSXCS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

Stecker, Kunststoff,  
geschirmt

### Stecker rechts

Stecker rechts M12, X-codiert, IP67,  
Stiftkontakt, gerade,  
Stecker, Kunststoff,  
geschirmt

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

### Pinbelegung

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

