

VPU AC II US 0 N-PE 240/65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Picture similar

- kompakter SPD zur Installation in Anwendung nach NFPA 79
- keine zusätzlichen Überstromschutzvorrichtungen erforderlich
- Kurzschlussstrombelastbarkeit (SCCR) bis zu 200 kA
- geprüft nach IEC/EN 61643-11 und UL 1449 4.Ed

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Ersatzableiter, Überspannungsschutz, TT nur für N-PE
Best.-Nr.	2726820000
Art	VPU AC II US 0 N-PE 240/65
GTIN (EAN)	4050118802467
VPE	1 ST

VPU AC II US 0 N-PE 240/65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E3542610000
Zertifikat-Nr. (cULus)	E354261

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	64 mm
Höhe	45 mm
Breite	18 mm
Nettogewicht	42 g

Tiefe (inch)	2.5197 inch
Höhe (inch)	1.7716 inch
Breite (inch)	0.7087 inch

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C

Umgebungstemperatur	-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max.	85 °C
VPR (N-PE)	1000 V
SCCR	200 kA
Kategorie	SPD TYPE 1
Zertifikat-Nr. (cURus)	E3542610000

Nennspannung UN	277 V
MCOV (N-PE)	305 V
In	20 kA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min.	-40 °C
Spannungsart	AC

Allgemeine Daten

Optische Funktionsanzeige	grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Ausführung	Überspannungsschutz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Schutzart	IP20 im verbauten Zustand

Segment	Energieverteilung
Bauform	Installationsgehäuse; 1 TE
Farbe	blau
Einsatzhöhe	≤ 4000 m

Anschlussdaten Fernmeldung

Anschlussart	PUSH IN
--------------	---------

Bemessungsdaten IEC / EN

Polzahl	1
Meldekontakt	Nein
Netzform	TT nur für N-PE
Spannungsart	AC
Absicherung	100 A gL
Frequenzbereich, max.	60 Hz

Leckstrom bei Un	1 µA
Nennspannung (AC)	240 V
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)	≤ 1.5 kV
Temporäre Überspannung - TOV	1200 V
Ansprechzeit / Rückfallzeit	<100µs
Frequenzbereich, min.	50 Hz

VPU AC II US 0 N-PE 240/65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Normen	IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449, NFPA 79, IEC 61643-11, EN 61643-11	Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ II		Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) 305 V
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE	65 kA	Ableitstrom In (8/20µs) N-PE 40 kA
Energetische Koordination (\leq 10 m)	Typ II, Typ III	Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 40 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE	65 kA	SPD Typ T2
Kurzschlussfestigkeit ISCCR	0.1 kA	Integrierte Vorsicherung Nein

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
------------------------	-----	--------------------	---

Allgemeine Daten

Polzahl	1	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Farbe	blau		

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss	Anschlussart	Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.	35 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	25 mm ²

Elektrische Daten

Spannungsart	AC
--------------	----

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

Zertifikat-Nr. (cULus)	E354261
------------------------	---------

Garantie

Zeitraum	5 Jahre
----------	---------

Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
---------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		


VPU AC II US 0 N-PE 240/65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schalsymbol



Schematic circuit diagram

VPU AC II US 0 N-PE 240/65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips**

VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO
8764-PH, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIK PH1 X 80	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749890000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A):
GTIN (EAN)	4050118897098	1
VPE	1 ST	

Schlitz-Schraubendreher

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIS 1.0X5.5X125	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2749850000	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm,
GTIN (EAN)	4050118897050	Klingenstärke (A): 1 mm
VPE	1 ST	

VPU-Baureihe

Umfangreiches Zubehör rundet das Produktprogramm ab

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPU LOCKING CLIP S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2735080000	
GTIN (EAN)	4050118826050	
VPE	10 ST	