

**IE-C5DD4UG0015DSSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Schleppkettenkabel, PROFINET, M8 D-Code – IP 67 Buchse gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2706260015</a>                                                                                                    |
| Art        | IE-C5DD4UG0015DSSXXX-E                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118742725                                                                                                                 |
| VPE        | 1 ST                                                                                                                          |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |              |              |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| Länge        | 1.5 m   | Länge (inch) | 59.0551 inch |
| Nettogewicht | 98.05 g |              |              |

#### Temperaturen

|                   |                |                    |                |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur   | -50 °C...70 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Verlegetemperatur | -20 °C...60 °C |                    |                |

#### Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

#### Allgemeine Standards

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-114 |
|---------------------|-----------------|

#### Kabelspezifische Standards

|                         |                                                   |                     |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Norm Isolationsmaterial | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Norm Leitermaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Norm Schirmmaterial     | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |                     |                       |

#### Normen

|                         |                                                   |                     |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Norm Isolationsmaterial | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-114          |
| Norm Leitermaterial     | DIN EN 13602 Cu-ETP-A                             | Norm Schirmmaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |

#### Elektrische Eigenschaften Kabel

|                           |                                             |                               |                          |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Kategorie                 | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) | Geschwindigkeit               | 180 m/min                |
| Kapazität bei 1 kHz       | 52 nF/km                                    | Schleifenwiderstand           | 120 Ω/km                 |
| Signallaufzeit            | 5.3 ns/m                                    | Testspannung Ader-Ader-Schirm | 2000 Veff, 50 Hz, 1 min  |
| Widerstandsdifferenz      | 3 %                                         | Betriebsspannung UL           | 600 V                    |
| Signallaufzeitunterschied | 40 ns/100m                                  | Betriebsspannung (UL Rating)  | 600 V                    |
| Transferimpedanz          | 20 mΩ/m bei 10 MHz                          | Charakteristische Impedanz    | 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz |

#### Kabelaufbau

|                   |                                                   |             |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Litzen            | 7                                                 | Mantelfarbe | grün (RAL 6018)       |
| Normbezeichnungen | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0,75/1,5-100 LI VZN<br>GN FRNC | Querschnitt | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |

### Technische Daten

|                         |                                                        |                                |                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Schirmung               | SF/UTP                                                 | Anzahl der Adern               | 4                        |
| Isolationsdurchmesser   | 1.5 mm                                                 | Isolation                      | PE                       |
| Manteldurchmesser, max. | 6.7 mm                                                 | Manteldurchmesser, min.        | 6.3 mm                   |
| Werkstoff Mantel        | PUR                                                    | Füller                         | Als zentrales Element    |
| Anordnung Adern         | Sternvierer                                            | Stärke Aderisolation           | 0.38 mm                  |
| Gesamtschirm            | Aluminiumfolie,<br>Schirmgeflecht aus<br>Kupferdrähten | Überdeckung Schirmgeflecht     | 85 %                     |
| Leitermaterial          | mehrdrähtiger verzinnter<br>Kupferleiter               | Durchmesser Innenmantel        | 3.9 mm                   |
| Stärke Mantelmaterial   | 0.9 mm                                                 | Farbsequenz Adern - Adernpaare | weiß, gelb, blau, orange |
| Stärke Schirmgeflecht   | 0.13 mm                                                |                                |                          |

### Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

|                             |                                     |                             |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ölbeständigkeit             | in accordance with IEC<br>60811-2-1 | Silikonfrei                 | Ja                   |
| UV-beständig                | Ja                                  | Ziehkraft                   | ≤ 150 N              |
| Halogene                    | halogenfrei, gemäß IEC<br>60754-2   | Beschleunigung              | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Biegeradius min, wiederholt | 7,5 x Kabeldurchmesser              | Biegeradius, min., einmalig | 5 x Kabeldurchmesser |
| Abriebfestigkeit            | sehr gut                            | Biegezyklen                 | 3 Mio                |
| Flammwidrigkeit             | in accordance with IEC<br>60332-1   | Geschwindigkeit             | 180 m/min            |
| Übertragung von Feuer       | Nein                                |                             |                      |

### Stecker links

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stecker links | M8, D-codiert, IP67,<br>Buchsenkontakt, gerade,<br>Stecker, Kunststoff,<br>geschirmt |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### Stecker rechts

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Stecker rechts | freies Leiterende |
|----------------|-------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |


**IE-C5DD4UG0015DSSXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



M8

|   |        |
|---|--------|
| 1 | yellow |
| 2 | white  |
| 3 | orange |
| 4 | blue   |