

**AWPD 35 4X10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Unsere Einspeisereihenklemmen in Kombination mit Querverbindungen bieten die Möglichkeit einer flexiblen Potentialverteilung auf Reihenklemmen mit einem anderen Bemessungsquerschnitt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 35 mm <sup>2</sup> , 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 1 |
| Best.-Nr.   | <a href="#">2728630000</a>  |
| Art         | AWPD 35 4X10  |
| GTIN (EAN)  | 4050118801118   |
| VPE         | 20 ST   |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693                      |

**Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 51.6 mm  | Tiefe (inch)  | 2.0315 inch |
| Höhe         | 86.18 mm | Höhe (inch)   | 3.3929 inch |
| Breite       | 16.2 mm  | Breite (inch) | 0.6378 inch |
| Nettogewicht | 40 g     |               |             |

**Temperaturen**

|                                |                |                                |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -60 °C...65 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 110 °C         |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeines**

|                                      |               |                                      |       |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 2 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1 | Tragschiene                          | TS 35 |

**Bemessungsdaten**

|                        |                    |  |         |
|------------------------|--------------------|--|---------|
| Bemessungsquerschnitt  | 35 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung                       | 1000 V  |
| Bemessungsspannung AC  | 1000 V             | Bemessungsspannung DC                    | 1000 V  |
| Nennstrom              | 110 A              | Strom bei max. Leiter                    | 110 A   |
| Normen                 | IEC 60947-7-1      | Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0.26 mΩ |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV               | Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 4.00 W  |
| Überspannungskategorie | III                | Verschmutzungsgrad                       | 3       |

**Bemessungsdaten nach UL**

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 2 AWG  | Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |
| Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 14 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 14 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 2 AWG  |                                      |        |

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|                        |                     |                                      |                    |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Lehrdorn nach 60 947-1 | B9                  | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14             |
| Anschlussrichtung      | oben                | Anzugsdrehmoment, max.               | 2.5 Nm             |
| Anzugsdrehmoment, min. | 2.5 Nm              | Abisolierlänge                       | 17 mm              |
| Anschlussart 2         | PUSH IN             | Anschlussart                         | Schraubanschluss   |
| Anzahl Anschlüsse      | 5                   | Klemmbereich, max.                   | 35 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, min.     | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klemmschraube                        | M 6                |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**

|  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Klingenmaß   | 1 x 5,5             | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                             | AWG 2               |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig                          | 35 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig                          | 35 mm <sup>2</sup>  |
| AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.                       |                     | mit AEH DIN 46228/1, max.  |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 35 mm <sup>2</sup> max. |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 35 mm <sup>2</sup> max. |                     |
| Zwillings-Aderendhülse, max.                                     | 6 mm <sup>2</sup>   | Zwillings-Aderendhülse, min.                                     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.                     | 35 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.                     | 1.5 mm <sup>2</sup> |

**Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)**

|  |                     |   |                    |
|--|---------------------|---|--------------------|
| Anschlussrichtung weiterer Anschluss   | oben                | Klemmbereich, weiterer Anschluss, max.  | 10 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, weiterer Anschluss, min.   | 0.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.                                |                    |
| Anzahl Anschlüsse, weiterer Anschluss  | 4                   | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 0.5 mm <sup>2</sup> weiterer Anschluss, min. |                    |
| Klingenmaß, weiterer Anschluss   | 1,0 x 5,5 mm        | Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss  | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 10 mm <sup>2</sup> weiterer Anschluss, max.           |                     | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 0.5 mm <sup>2</sup> weiterer Anschluss, min. |                    |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 0.5 mm <sup>2</sup> weiterer Anschluss, min.           |                     | Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min.                              | AWG 20             |
| Anschlussart, weiterer Anschluss   | PUSH IN             | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, 0.5 mm <sup>2</sup> weiterer Anschluss, max.  |                    |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max.                                       | AWG 6               | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 10 mm <sup>2</sup> weiterer Anschluss, max.  |                    |
|  |                     | Abisolierlänge, weiterer Anschluss  | 18 mm              |

**Systemkennwerte**

|                                  |                                  |                                 |       |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|
| Ausführung                       | Hybridklemme, Potentialverteiler | Abschlussplatte erforderlich    | Nein  |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                | Anzahl der Etagen               | 1     |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 5                                | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1     |
| Etagen intern gebrückt           | Nein                             | Tragschiene                     | TS 35 |
| N-Funktion                       | Nein                             | PE-Funktion                     | Nein  |
| PEN-Funktion                     | Nein                             |                                 |       |

**Werkstoffdaten**

|                            |        |                                |             |
|----------------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| Werkstoff                  | Wemid  | Farbe                          | dunkelbeige |
| Farbe Betätigungsselemente | orange | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0         |

**weitere technische Daten**

|                               |             |            |       |
|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| Offene Seiten                 | geschlossen | rastbar    | Ja    |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein        | Montageart | TS 35 |

**Klassifikationen**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 |             |             |

## AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****WS 8/16****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | WS-A 8/16 MM WS            | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2619910000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 16 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118626179              |   |
| VPE        | 200 ST                     |   |

**Endwinkel**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | AEB 35 SCL/1 VO 0          | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661280000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661300000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Ausfuehrung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661290000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |

## AWPD 35 4X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZQV 1.5N/10                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985580000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 10,        |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm                  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/10 BL             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985680000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm                         |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/10 RD             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/2                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985410000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/2 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985530000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/2 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985650000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/20 BL             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985700000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/20                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985600000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 20,        |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm                    |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/20 RD             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm                              |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/3                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985480000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm                            |
| VPE        | 60 ST                      |  |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZQV 1.5N/3 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985550000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/4                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985490000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/4 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985570000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/4 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/5                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985500000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/5 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985590000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/5 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985710000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/50                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985620000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              |  |
| VPE        | 5 ST                       |  |
| Art        | ZQV 1.5N/50 BL             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              |  |
| VPE        | 5 ST                       |  |
| Art        | ZQV 1.5N/50 RD             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              |  |
| VPE        | 5 ST                       |  |
| Art        | ZQV 1.5N/6                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985510000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/6 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985610000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/6 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZQV 1.5N/7                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985520000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/7 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985630000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm                              |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/7 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985750000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm                              |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/8                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985540000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm                         |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/8 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985640000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/8 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/9                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985560000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/9 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985660000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm                              |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 1.5N/9 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm                              |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/10                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                         |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/10 BL             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527880000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/10 RD             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108910000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/2                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527540000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster    |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |  |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZQV 2.5N/2 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/2 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108470000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/20                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/20 BL             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/20 RD             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/3                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527570000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/3 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/3 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/4                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527590000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/4 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/4 RD              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108700000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/5                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527620000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 2.5N/5 BL              | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 2.5N/5 RD              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108710000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/50                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                         |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 2.5N/50 BL             | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                            |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 2.5N/50 RD             | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2109000000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                            |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 2.5N/6                 | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527630000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/6 BL              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/6 RD              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/7                 | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527640000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/7 BL              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/7 RD              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/8                 | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/8 BL              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/8 RD              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 2.5N/9                 | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527680000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/9 BL              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 2.5N/9 RD              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108900000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/10                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528090000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/10 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528230000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/10 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527930000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                         |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528040000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                            |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460450000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                            |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527940000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528080000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/30 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561610000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 30, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/30                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561580000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 30, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/30 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561600000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/32                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 32, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 193.9 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/4                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527970000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                        |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528120000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527980000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                        |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528140000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 5, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/50                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528130000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 50, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/50 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528240000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/50 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 50, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/6                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527990000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZQV 4N/6 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528170000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/6 RD                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/7                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528020000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/7 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528180000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/7 RD                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/8                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528030000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/8 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528190000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/8 RD                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460760000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/9                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528070000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/9 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528220000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 4N/9 RD                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460750000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/10                  | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2733970000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066811              |  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/2                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370362              |  |
| VPE        | 60 ST                      |  |

**AWPD 35 4X10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Zubehör**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZQV 6N/2 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 2, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370232              | mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/3                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985760000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118370263              | in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/3 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 3, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370379              | mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/4                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118370287              | in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/4 BL                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1985850000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 4, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118370447              | mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/6                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2733950000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675066699              | in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | ZQV 6N/7                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2733960000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 7, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675066804              | in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |  |

**Prüfadapter und Prüfbuchsen**

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1276300000</a> | Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2 mm <sup>2</sup> , Anzahl Anschlüsse: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Polzahl: 1, Breite: 9 mm   |
| VPE        | 20 ST                      |  |