


**ATTB 6 PG CT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, dunkelbeige
Best.-Nr.	<a href="#">2762280000</a>
Art	ATTB 6 PG CT
GTIN (EAN)	4064675267676
VPE	50 ST

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2.6772 inch
Höhe	109 mm	Höhe (inch)	4.2913 inch
Breite	8.1 mm	Breite (inch)	0.3189 inch
Nettogewicht	30.66 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 22
Normen	IEC 60947-7-1	Tragschiene	TS 35

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsspannung DC	500 V	Nennstrom	30 A
Strom bei max. Leiter	30 A	Normen	IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	1.31 W	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3		

**Bemessungsdaten nach CSA**

Leiterquerschnitt max (CSA)	8 AWG	Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-80099474
Spannung Gr D (CSA)	300 V	Strom Gr D (CSA)	10 A
Leiterquerschnitt min (CSA)	22 AWG		

**Bemessungsdaten nach UL**

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	8 AWG	Spannung Gr D (cURus)	300 V
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693	Leitergr. Field wiring min (cURus)	22 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus)	22 AWG	Strom Gr D (cURus)	10 A
Leitergr. Field wiring max (cURus)	8 AWG		

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Lehrdorn nach 60 947-1	A5	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Anschlussrichtung	oben	Abisolierlänge	12 mm
Anschlussart	PUSH IN	Anzahl Anschlüsse	2
Klemmbereich, max.	10 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Klingenmaß	0,8 x 4,0 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig	6 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig	0.5 mm <sup>2</sup>
AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.		AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.	6 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.	6 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss	steckbar
----------------------------------	----------

## Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Ja	Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Etagen	1	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Potentiale pro Etage	1	Etagen intern gebrückt	Nein
Tragschiene	TS 35		

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Farbe Betätigungsselemente	orange	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

## weitere technische Daten

Offene Seiten	rechts	Montageart	TS 35
---------------	--------	------------	-------




## Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS TTB 6 BK	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710520000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710480000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 BR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2715540000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 GN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710490000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 OR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710470000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 RD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710510000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 VT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710530000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, 0.00 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	mm
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 WT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2817250000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 YL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710500000</a>	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
VPE	48 ST	
Art	SL TTB 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710220000</a>	Schaltsperrre (Klemmen), PA 66/6, rot
GTIN (EAN)	4050118893311	
VPE	50 ST	

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	LL TTB 6/1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710230000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847925	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 BK	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710280000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847963	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710240000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847918	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 BR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762590000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675018377	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 GN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710250000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847949	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 RD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710270000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847956	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 VT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710290000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847970	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 WT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2817220000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675322535	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 YL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710260000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118893335	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710300000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848243	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 BK	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710350000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848274	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710310000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848250	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 BR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762600000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675018384	
VPE	50 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Art	LL TTB 6/2 CM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710370000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012092	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM BK	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710420000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012641	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710380000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012603	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM BR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762610000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675018391	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM GN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710390000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012610	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM RD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710410000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012634	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM VT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710430000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012658	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM WT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2817240000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675322559	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM YL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710400000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012627	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 GN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710320000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848328	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 RD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710340000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848281	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 VT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710360000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848267	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 WT	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2817230000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675322542	
VPE	50 ST	

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	LL TTB 6/2 YL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710330000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848311	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710440000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848236	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/3 CM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2726100000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012665	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710450000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848229	
VPE	25 ST	
Art	LL TTB 6/4 CM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2726110000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012672	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710460000</a>	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848212	
VPE	10 ST	

**Endwinkel**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkel bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	AEB 35 SCL/1 VO	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2661280000</a>	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
VPE	20 ST	
Art	AEB 35 SCL/1 VO BK	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2661300000</a>	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
VPE	20 ST	
Art	AEB 35 SCL/1 VO GY	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2661290000</a>	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702170	
VPE	20 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Zubehör



Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	SCCB TTB 6/2	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710190000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 2, Raster
GTIN (EAN)	4050118847987	in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	25 ST	
Art	SCCB TTB 6/3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710200000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 3, Raster
GTIN (EAN)	4050118847994	in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 24.1 mm
VPE	25 ST	
Art	SCCB TTB 6/4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710210000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 4, Raster
GTIN (EAN)	4050118848007	in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 32.2 mm
VPE	25 ST	

## Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	ZQV 6N/10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2733970000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster
GTIN (EAN)	4064675066811	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2733950000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster
GTIN (EAN)	4064675066699	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/7	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2733960000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 7, Raster
GTIN (EAN)	4064675066804	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
VPE	20 ST	

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	CH TTB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710130000</a>	Abdeckhaube (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675021155	
VPE	1 ST	
Art	CP TTB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710140000</a>	Abdeckhaube (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675014171	
VPE	10 ST	
Art	CS TTB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2710150000</a>	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4064675021148	
VPE	10 ST	

**DEK 5/8****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	DEK-A 5/8 MM WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4050118462968	
VPE	500 ST	

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Blank**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.


Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, weiß
VPE	500 ST	

**Querverbindungen**

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ZQV 6N/10 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2786910000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 78.7 mm
GTIN (EAN)	4064675064602	
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/2	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1985740000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1985760000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370263	
VPE	60 ST	

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	ZQV 6N/3 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1985840000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118370379	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1985780000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster
GTIN (EAN)	4050118370287	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/4 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1985850000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)	4050118370447	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/6 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2786890000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4064675064572	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 46.3 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/7 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2786900000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 7, Raster in
GTIN (EAN)	4064675064596	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 54.4 mm
VPE	20 ST	

**Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	AEP TTB 6 PG	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762310000</a>	A-Reihe, Abschlussplatte
GTIN (EAN)	4064675075899	
VPE	20 ST	

**Stecker**

Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Allgemeine Bestelldaten

Art	APG 6/2 MBB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762330000</a>	Stecker, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, Polzahl: 2, dunkelbeige
GTIN (EAN)	4064675021339	
VPE	20 ST	
Art	APG 6/3 MBB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762340000</a>	Stecker, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, Polzahl: 3, dunkelbeige
GTIN (EAN)	4064675021346	
VPE	20 ST	
Art	APGSR 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762390000</a>	Zugentlastung (Klemmen), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4064675021391	
VPE	20 ST	
Art	APGLE 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762400000</a>	Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4064675021407	
VPE	20 ST	
Art	APGCE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1514490000</a>	Kodierelement (Klemmen), Wemid, orange, Breite: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
VPE	50 ST	

## Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	ZQV 6N/2 BL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1985830000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118370232	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
VPE	60 ST	

## Stecker



Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

**ATTB 6 PG CT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	APGPC 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2762410000</a>	Abdeckhaube (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675021414	
VPE	20 ST	

**Prüfadapter und Prüfbuchsen**

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1276300000</a>	Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2 mm <sup>2</sup> , Anzahl Anschlüsse: 2,
GTIN (EAN)	4008190026080	Polzahl: 1, Breite: 9 mm
VPE	20 ST	