

SCT 4.6/520**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316,
- Ideal für Außenbereiche,
- Strahlen- und korrosionsbeständig,
- Anti-magnetisch,
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 4.6 x 520 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L), 778 N
Best.-Nr.	2791420000
Art	SCT 4.6/520
GTIN (EAN)	4064675070948
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E524836

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.26 mm	Tiefe (inch)	0.0102 inch
Höhe	520 mm	Höhe (inch)	20.4724 inch
Breite	4.6 mm	Breite (inch)	0.1811 inch
Nettogewicht	5 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...300 °C	Verlegetemperatur	-40
--------------------------	--------------	-------------------	-----

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Installationsmaterial

UV-beständig	Ja	Wieder zu öffnen	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None	Einsatztemperaturbereich, max.	300 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser, max.	150 mm	Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugfestigkeit	778 N	Bündeldurchmesser, max.	150 mm
Zugfestigkeit (Pound-force)	175 lbf	Bündeldurchmesser, min.	20 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Zeichnungen

