

Bei Energieübertragung und -verteilung werden Strom- und Spannungswandler vor allem für Sicherheits- und Messfunktionen eingesetzt. Unsere Klippon® Connect Messwandlerklemmen der TTB-Reihe wurden entwickelt, um die spezifischen Anforderungen dieser beiden kritischen Anwendungen zu erfüllen. Die Verdrahtung von Strom- und Spannungswandlern lässt sich mit dem neuen Reihenklemmensystem besonders einfach und sicher durchführen – selbst innerhalb komplexer Schaltungen. Die Vermeidung von Fehlbedienungen im Betrieb erhöht die Anlagenverfügbarkeit und verlängert den Lebenszyklus der gesamten Schaltanlage. So werden die jeweiligen Anforderungen der Nutzer in höchstem Maße erfüllt:

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm ² , grün / gelb
Best.-Nr.	2792470000
Art	HTTB 6 PE DL
GTIN (EAN)	4064675074342
VPE	50 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2.6772 inch
Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3.937 inch
Breite	8.1 mm	Breite (inch)	0.3189 inch
Nettogewicht	34.94 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-60 °C...85 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 22
Normen	IEC 60947-7-1	Tragschiene	TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	6 mm ²	Bemessungsspannung zur Nachbarklemme	500 V
Bemessungsspannung DC	500 V	Normen	IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)	8 AWG	Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-80099474
Leiterquerschnitt min (CSA)	22 AWG		

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	8 AWG	Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693
Leitergr. Field wiring min (cURus)	22 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	22 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	8 AWG		

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Lehrdorn nach 60 947-1	A4	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Anschlussrichtung	seitlich, oben	Anzugsdrehmoment, max.	1.6 Nm

Technische Daten

Anzugsdrehmoment, min.	0.8 Nm	Abisolierlänge	12 mm
Anschlussart 2	Schraubanschluss	Anschlussart	PUSH IN
Anzahl Anschlüsse	2	Klemmbereich, max.	10 mm ²
Klemmbereich, min.	0.5 mm ²	Klingenmaß	0,8 x 4,0 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 22	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig, min.	0.5 mm ²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss	Schraubanschluss
----------------------------------	------------------

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Ja	Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Etagen	1	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Potentiale pro Etage	1	Tragschiene	TS 35
N-Funktion	Nein	PE-Funktion	Ja
PEN-Funktion	Nein		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	grün / gelb
Farbe Betätigungselemente	orange	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



weitere technische Daten

Offene Seiten	rechts	rastbar	Ja
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	gerastet

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		

Zeichnungen



Zubehör

Zubehör



Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TS TTB 6 BK	Ausführung
Best.-Nr.	2710520000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 BL	Ausführung
Best.-Nr.	2710480000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 BR	Ausführung
Best.-Nr.	2715540000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2710490000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 OR	Ausführung
Best.-Nr.	2710470000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2710510000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 VT	Ausführung
Best.-Nr.	2710530000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, 0.00 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 WT	Ausführung
Best.-Nr.	2817250000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
VPE	48 ST	
Art	TS TTB 6 YL	Ausführung
Best.-Nr.	2710500000	Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.5 mm, Tiefe: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
VPE	48 ST	
Art	SL TTB 6	Ausführung
Best.-Nr.	2710220000	Schaltsperr (Klemmen), PA 66/6, rot
GTIN (EAN)	4050118893311	
VPE	50 ST	

HTTB 6 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	LL TTB 6/1	Ausführung
Best.-Nr.	2710230000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847925	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 BK	Ausführung
Best.-Nr.	2710280000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847963	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 BL	Ausführung
Best.-Nr.	2710240000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847918	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 BR	Ausführung
Best.-Nr.	2762590000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675018377	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2710250000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847949	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2710270000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847956	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 VT	Ausführung
Best.-Nr.	2710290000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118847970	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 WT	Ausführung
Best.-Nr.	2817220000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675322535	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/1 YL	Ausführung
Best.-Nr.	2710260000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118893335	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2	Ausführung
Best.-Nr.	2710300000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848243	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 BK	Ausführung
Best.-Nr.	2710350000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848274	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 BL	Ausführung
Best.-Nr.	2710310000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848250	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 BR	Ausführung
Best.-Nr.	2762600000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675018384	
VPE	50 ST	

Zubehör

Art	LL TTB 6/2 CM	Ausführung
Best.-Nr.	2710370000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012092	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM BK	Ausführung
Best.-Nr.	2710420000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012641	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM BL	Ausführung
Best.-Nr.	2710380000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012603	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM BR	Ausführung
Best.-Nr.	2762610000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675018391	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM GN	Ausführung
Best.-Nr.	2710390000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012610	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM RD	Ausführung
Best.-Nr.	2710410000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012634	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM VT	Ausführung
Best.-Nr.	2710430000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012658	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM WT	Ausführung
Best.-Nr.	2817240000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675322559	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 CM YL	Ausführung
Best.-Nr.	2710400000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012627	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2710320000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848328	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2710340000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848281	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 VT	Ausführung
Best.-Nr.	2710360000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848267	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/2 WT	Ausführung
Best.-Nr.	2817230000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675322542	
VPE	50 ST	

Zubehör

Art	LL TTB 6/2 YL	Ausführung
Best.-Nr.	2710330000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848311	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/3	Ausführung
Best.-Nr.	2710440000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848236	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/3 CM	Ausführung
Best.-Nr.	2726100000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012665	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/4	Ausführung
Best.-Nr.	2710450000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848229	
VPE	25 ST	
Art	LL TTB 6/4 CM	Ausführung
Best.-Nr.	2726110000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675012672	
VPE	50 ST	
Art	LL TTB 6/6	Ausführung
Best.-Nr.	2710460000	Rasthebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118848212	
VPE	10 ST	

Abschlussplatten und Trennplatten




Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

Allgemeine Bestelldaten

Art	EP TTB 6	Ausführung
Best.-Nr.	2710170000	A-Reihe, Abschlussplatte
GTIN (EAN)	4050118822229	
VPE	20 ST	

Zubehör

Endwinkel



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern, hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Art	AEB 35 SCL/1 V0	Ausführung
Best.-Nr.	2661280000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
VPE	20 ST	
Art	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Ausführung
Best.-Nr.	2661300000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
VPE	20 ST	
Art	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Ausführung
Best.-Nr.	2661290000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4050118702170	
VPE	20 ST	

Zubehör



Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCCB TTB 6/2	Ausführung
Best.-Nr.	2710190000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 2, Raster
GTIN (EAN)	4050118847987	in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	25 ST	
Art	SCCB TTB 6/3	Ausführung
Best.-Nr.	2710200000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 3, Raster
GTIN (EAN)	4050118847994	in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 24.1 mm
VPE	25 ST	
Art	SCCB TTB 6/4	Ausführung
Best.-Nr.	2710210000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 4, Raster
GTIN (EAN)	4050118848007	in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 32.2 mm
VPE	25 ST	

Zubehör

Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ZQV 6N/10	Ausführung
Best.-Nr.	2733970000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster
GTIN (EAN)	4064675066811	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/6	Ausführung
Best.-Nr.	2733950000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster
GTIN (EAN)	4064675066699	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/7	Ausführung
Best.-Nr.	2733960000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 7, Raster
GTIN (EAN)	4064675066804	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
VPE	20 ST	

Zubehör



Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

Allgemeine Bestelldaten

Art	CH TTB	Ausführung
Best.-Nr.	2710130000	Abdeckhaube (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675021155	
VPE	1 ST	
Art	CP TTB	Ausführung
Best.-Nr.	2710140000	Abdeckhaube (Klemmen)
GTIN (EAN)	4064675014171	
VPE	10 ST	
Art	CS TTB	Ausführung
Best.-Nr.	2710150000	A-Reihe, Endwinkel
GTIN (EAN)	4064675021148	
VPE	10 ST	

Zubehör

DEK 5/8



WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Art	DEK-A 5/8 MM WS	Ausführung
Best.-Nr.	2448860000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4050118462968	
VPE	500 ST	

Blank



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1341630000	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, weiß
VPE	500 ST	

Zubehör

Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ZQV 6N/10 BL	Ausführung
Best.-Nr.	2786910000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4064675064602	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 78.7 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/2	Ausführung
Best.-Nr.	1985740000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster
GTIN (EAN)	4050118370362	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/3	Ausführung
Best.-Nr.	1985760000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster
GTIN (EAN)	4050118370263	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/3 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1985840000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118370379	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/4	Ausführung
Best.-Nr.	1985780000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster
GTIN (EAN)	4050118370287	in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/4 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1985850000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)	4050118370447	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
VPE	60 ST	
Art	ZQV 6N/6 BL	Ausführung
Best.-Nr.	2786890000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4064675064572	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 46.3 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/7 BL	Ausführung
Best.-Nr.	2786900000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 7, Raster in
GTIN (EAN)	4064675064596	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 54.4 mm
VPE	20 ST	
Art	ZQV 6N/2 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1985830000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118370232	mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
VPE	60 ST	

Zubehör**Prüfadapter und Prüfbuchsen**

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Ausführung
Best.-Nr.	1276300000	Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2 mm ² , Anzahl Anschlüsse: 2,
GTIN (EAN)	4008190026080	Polzahl: 1, Breite: 9 mm
VPE	20 ST	