



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Hochbiegsam: SFX

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.Ihre Vorteile auf einen Blick: Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus1 bei 5000 Stunden

Individuell beschriftet mit der M-Print® PRO Einfach und schnell bedruckt mit dem THM MultiMark

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 -, 26 x 15		
	mm, rot		
BestNr.	<u>2799310000</u>		
Art	SFX-VT 9/24 MM RT		
GTIN (EAN)	4064675261148		
VPE	1000 ST		

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	te		
3			
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1.0236 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0.5906 inch
Nettogewicht	0.25 g		
Temperaturen			
F:	FF 40F 00		
Einsatztemperaturbereich	-55105 °C		-
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben			
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	halogenfrei
Breite	15 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C
Farbe	rot	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyolefin, Polyurethane	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	23.5 x 9 mm	Einsatztemperaturbereich	-55105 °C
Leiter- und Kabelmarkierer			
Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser, max.	40 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm
Kabelbinderdurchführung	Flach	Leiteraußendurchmesser	7 -
Geeigneter Kabelbinder	Kunststoff	Leiteranschlussquerschnitt	500 mm <sup>2</sup>
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
		ETIM 9.0	EC001530
	EC001530		
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001530 EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0		-	

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM-HS 60/300 SW Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2448880000</u> GTIN (EAN) 4050118462944

VPE 1 ST

244880000 Ink ribbon

Erstellungs-Datum 06.11.2025 01:18:00 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4