

RC F P2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Rundsteckverbinder mit Schraubsystem zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Dadurch können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Industrien eingesetzt werden. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2788990000
Art	RC F P2
GTIN (EAN)	4064675591276

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser

20 mm

Nettogewicht

19 g

Temperaturen

Lagertemperatur

Umgebungstemperatur

-25 °C... 125 °C

Betriebstemperatur

-40 °C... 85 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl

2

Codierung

keine

Kontaktoberfläche

Messing

LED

Nein

Anschlussart

Schraubanschluss

Gehäusebasismaterial

PA 66

Kabeldurchmesser, max.

13 mm

Kabeldurchmesser, min.

7 mm

Kontaktmaterial

Messing

Leiteranschlussquerschnitt, max.

4 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, min.

0.5 mm²

Nennspannung

500 V

Nennstrom

17.5 A

Schutzart

IP68

Kontaktausführung

Buchse

Schirmanschluss

Nein

Material Gewinding

Kunststoff

Anschlussquerschnitt, max.

4 mm²

Anschlussquerschnitt, min.

0.5 mm²

Allgemeine Daten

Polzahl

2

Anschlussgewinde

M20

Verpolungsschutz

Ja

Anschlussart

Schraubanschluss

Gehäusebasismaterial

PA 66

Klassifikationen

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16