

VPU PV I+II 3 1500 E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Produktbild

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection I / II |
| Best.-Nr. | 2795570000 |
| Art | VPU PV I+II 3 1500 E |
| GTIN (EAN) | 4064675120148 |
| VPE | 1 ST |

VPU PV I+II 3 1500 E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|----------------------|-------|---------------|-------------|
| Tiefe | 70 mm | Tiefe (inch) | 2.7559 inch |
| Höhe | 96 mm | Höhe (inch) | 3.7795 inch |
| Breite | 54 mm | Breite (inch) | 2.126 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 75 mm | Nettogewicht | 400 g |

Temperaturen

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
| Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln | Ausführung | Überspannungsschutz I / II |
| Bauform | Installationsgehäuse; 3 TE | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Farbe | schwarz, orange | Schutzart | IP20 |
| Tragschiene | TS 35 | Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |

Bemessungsdaten IEC / EN

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Polzahl | 3 | Leckstrom bei Un | 30 µA |
| Meldekontakt | Nein | Nennspannung (DC) | 1500 V |
| Spannungsart | DC | Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 25 ns |
| Normen | EN 61643-31, EN 50539-11 | Blitzprüfstrom limp (10/350 µs) | 5 kA |
| Höchste Dauerspannung, Uc (DC) | 1500 V | Energetische Koordination (≤10 m) | Typ I, Typ II, Typ III |
| SPD Typ | T1, T2 | Integrierte Vorsicherung | Nein |

Isolationskoordination gemäß EN 50178

| | | | |
|------------------------|-----|--------------------|---|
| Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
|------------------------|-----|--------------------|---|

Photovoltaik Technische Daten

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Normen | EN 61643-31, EN 50539-11 | Blitzprüfstrom limp (10/350 µs) | 5 kA |
| Schutzzpegel Up (+/-, -/PE, +/PE) | ≤ 5,0 kV | Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-System | < 4.000 m, siehe Bedienungsanleitung |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 11000 A | Gesamttableitstrom Itotal (8/20µs) | 40 kA |
| Ableitstrom In (8/20 µs) | 20 kA | Anforderungsklasse | Typ I/II |
| Einsatzhöhe im geerdeten PV-System | ≤ 2000 m | Gesamttableitstrom Itotal (10/350µs) | 5 kA |
| Spannung der PV Anlage, max. UCPV | 1500 V | | |

VPU PV I+II 3 1500 E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Allgemeine Daten**

| | | | |
|---------|-----------------|-----------|------|
| Polzahl | 3 | Schutzart | IP20 |
| Farbe | schwarz, orange | | |

Anschlussdaten

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Abisolierlänge | 18 mm | Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 18 mm | Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
| Anzugsdrehmoment, max. | 4.5 Nm | Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm ² |
| Klemmbereich, min. | 1.5 mm ² | Klemmbereich, max. | 35 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 1.5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 35 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 1.5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 35 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1.5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 35 mm ² |

Elektrische Daten

| | |
|--------------|----|
| Spannungsart | DC |
|--------------|----|

Garantie

| | |
|----------|---------|
| Zeitraum | 5 Jahre |
|----------|---------|


Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001457 | ETIM 9.0 | EC001457 |
| ETIM 10.0 | EC001457 | ECLASS 14.0 | 27-17-14-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-14-03 | | |

VPU PV I+II 3 1500 E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Schalsymbol**

Circuit diagram

VPU PV I+II 3 1500 E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips**

VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO
8764-PH, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | SDIK PH1 X 80 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2749890000 | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingentiefe (A): |
| GTIN (EAN) | 4050118897098 | 1 |
| VPE | 1 ST | |

Schlitz-Schraubendreher

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | SDIS 1.0X5.5X125 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2749850000 | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingentiefe (A): 125 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | Klingentiefe (A): 1 mm |
| VPE | 1 ST | |

VPU PV I+II 3 1500 E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | ESG 6/15 K MC NE WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1880100000 | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| VPE | 200 ST | |

VPU-Baureihe

Umfangreiches Zubehör rundet das Produktprogramm ab

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | VPU PV EXTENDER | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 3123510000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987270199 | |
| VPE | 9 ST | |

VPU PV I+II 3 1500 E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Ersatzableiter****Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | VPU PV I+II O 1500 E | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2795590000 | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester |
| GTIN (EAN) | 4064675120193 | |
| VPE | 9 ST | |

VPU-Baureihe

Umfangreiches Zubehör rundet das Produktprogramm ab

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | VPU LOCKING CLIP S | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2735080000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118826050 | |
| VPE | 10 ST | |