

**KT 8S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schneidwerkzeuge
Best.-Nr.	<a href="#">2876450000</a>
Art	KT 8S
GTIN (EAN)	4064675664017
VPE	1 ST

## KT 8S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe	65.5 mm	Höhe (inch)	2.5787 inch
Breite	185 mm	Breite (inch)	7.2835 inch
Länge	65.5 mm	Länge (inch)	2.5787 inch
Nettogewicht	220 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 8 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

### Schneidwerkzeuge

Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	1 AWG	Kupferkabel - eindrätig, max.	50 mm <sup>2</sup>
Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	4 AWG	Kupferkabel - feindrätig, max.	25 mm <sup>2</sup>
Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	2 AWG	Kupferkabel - mehrdrätig, max.	35 mm <sup>2</sup>
Kupferkabel, max. Ø	9 mm	Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø	8 mm
Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (AWG)	2 AWG
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	9 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		