


**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Automatisierung in der Prozessindustrie erfordert flexible Lösungen für komplexe Produktionsprozesse. Ihre Schaltpläne sind nicht weniger komplex und werden oft kurz vor Schluss noch geändert. Mit unserem neuen Sortiment an DCS-Rangierverteiler-Reihenklemmen können Sie diese Herausforderungen lösen. Selbst eine "Last-Minute-Änderung" ist für Sie machbar, ohne dass Sie die bereits vorgenommene Verdrahtung ändern müssen. Durch die ein- und zweistöckige Anordnung der Reihenklemmen mit den vier Grundfunktionen (Durchgang, Trennen, Sichern, Erden), erreichen Sie maximale Flexibilität beim Anschluss Ihrer im Feld verdrahteten Geräte. Auch für Ihre potentialfreien Schirmungskonzepte bieten wir Ihnen eine Alternative zum Anschluss des Schirms an PE.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm <sup>2</sup> , 28 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2893720000</a>  |
| Art        | W2T 4 DT-FT STB   |
| GTIN (EAN) | 4064675884866   |
| VPE        | 50 ST   |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693                      |

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 72.5 mm | Tiefe (inch)  | 2.8543 inch |
| Höhe         | 95.5 mm | Höhe (inch)   | 3.7598 inch |
| Breite       | 6.1 mm  | Breite (inch) | 0.2402 inch |
| Nettogewicht | 25.24 g |               |             |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

**Umweltanforderungen**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                   | Konform mit Ausnahme                  |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c                                    |
| REACH SVHC                                | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP                                      | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfab650d |

**Allgemeines**

|                                      |               |                                      |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1 | Tragschiene                          | TS 35  |

**Bemessungsdaten**

|  |                   |                        |               |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt                    | 4 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung     | 500 V         |
| Bemessungsspannung DC                    | 500 V             | Nennstrom              | 28 A          |
| Strom bei max. Leiter                    | 28 A              | Normen                 | IEC 60947-7-1 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Bemessungsstoßspannung | 6 kV          |
| Überspannungskategorie                   | III               | Verschmutzungsgrad     | 3             |

**Bemessungsdaten IECEX/ATEX**

|                              |                   |                               |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Zertifikat-Nr. (ATEX)        | TUEV20ATEX8502U   | Zertifikat-Nr. (IECEX)        | IECEXTUR20.0014U  |
| Spannung max (ATEX)          | 550 V             | Strom (ATEX)                  | 23 A              |
| Leiterquerschnitt max (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Spannung max (IECEX)          | 550 V             |
| Strom (IECEX)                | 23 A              | Leiterquerschnitt max (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Bemessungsdaten nach CSA**

|                             |        |                      |                 |
|-----------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Leiterquerschnitt max (CSA) | 12 AWG | Spannung Gr C (CSA)  | 300 V           |
| Strom Gr C (CSA)            | 20 A   | Zertifikat-Nr. (CSA) | 227442-80219640 |
| Spannung Gr B (CSA)         | 300 V  | Strom Gr B (CSA)     | 20 A            |
| Spannung Gr D (CSA)         | 600 V  | Strom Gr D (CSA)     | 5 A             |
| Leiterquerschnitt min (CSA) | 24 AWG |                      |                 |

**Bemessungsdaten nach UL**

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |
| Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 24 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 24 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |                                      |        |

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Lehrdorn nach 60 947-1  | A3                   | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                             | AWG 10               |
| Anschlussrichtung   | seitlich             | Anzugsdrehmoment, max.   | 0.6 Nm               |
| Anzugsdrehmoment, min.  | 0.5 Nm               | Abisolierlänge   | 8 mm                 |
| Anschlussart 2  | Schraubanschluss     | Anschlussart   | Schraubanschluss     |
| Anzahl Anschlüsse   | 4                    | Klemmbereich, max.   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Klemmbereich, min.  | 0.25 mm <sup>2</sup> | Klemmschraube  | M 3                  |
| Klingenmaß  | 0,6 x 3,5 mm         | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                             | AWG 24               |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig                           | 4 mm <sup>2</sup>    | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig                          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.                        |                      | AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.                       |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.                     | 6 mm <sup>2</sup>    | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.                     | 6 mm <sup>2</sup>    | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Zwillings-Aderendhülse, max.                                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Zwillings-Aderendhülse, min.                                     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.                      | 6 mm <sup>2</sup>    | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.                     | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min.                   | 0.25 mm <sup>2</sup> |  |                      |

**Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
|----------------------------------|------------------|

**Systemkennwerte**

|                                 |       |                                  |      |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| Abschlussplatte erforderlich    | Ja    | Anzahl der Potentiale            | 2    |
| Anzahl der Etagen               | 2     | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2    |
| Anzahl der Potentiale pro Etage | 1     | Etagen intern gebrückt           | Nein |
| Tragschiene                     | TS 35 | N-Funktion                       | Nein |
| PE-Funktion                     | Nein  | PEN-Funktion                     | Nein |

**Werkstoffdaten**

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****weitere technische Daten**

|                               |        |            |       |
|-------------------------------|--------|------------|-------|
| Offene Seiten                 | rechts | rastbar    | Ja    |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein   | Montageart | TS 35 |

**Klassifikationen**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## W2T 4 DT-FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Querverbindungen**

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/10                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528090000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |   |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/10 BK               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810830000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              |   |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/10 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528230000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |   |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/10 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460740000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |   |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/10 WT               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831790000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              |   |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527930000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |   |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810840000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              |   |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528040000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |   |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460450000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |   |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/2 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831800000</a> | Querverbiner (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              |   |
| VPE        | 60 ST                      |   |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/20                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 20, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/20 BK               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,        |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              | Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/20 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810850000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm                          |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/20 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810860000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 20, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                          |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527940000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810880000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 3, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528080000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/3 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 247.8 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/30                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561580000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 30, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/30 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561610000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 30, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/30 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561600000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/32                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 32, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 193.9 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |

## W2T 4 DT-FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/4                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527970000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                        |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 4, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528120000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460800000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/4 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 41, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                       |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41 BK               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 41,        |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              | Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 41, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                          |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/41 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 41, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm                          |
| VPE        | 10 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527980000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                        |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810900000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528140000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/5 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 5, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm                           |
| VPE        | 60 ST                      |   |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/5 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 247.8 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/50                  | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528130000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 50, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                       |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/50 BL               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528240000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/50 RD               | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 50, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm                          |
| VPE        | 5 ST                       |   |
| Art        | ZQV 4N/6                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527990000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810910000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 6, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528170000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 6, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/6 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 2, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528020000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 7, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 7, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528180000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/7 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 7, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | ZQV 4N/7 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831850000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 3, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm                             |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528030000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 8, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2810930000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 8, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm                       |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528190000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 8, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460760000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 8, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/8 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831860000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 4, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9                   | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528070000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 9, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 BK                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,        |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              | Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm                |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1528220000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 9, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 RD                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2460750000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |
| Art        | ZQV 4N/9 WT                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2831870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              | mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |   |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Endwinkel**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WEW 35/2                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061200000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |  |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | WEW 35/2 GR                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1859200000</a> | Endwinkel, grau, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |  |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | WEW 35/2 SW                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061210000</a> | Endwinkel, schwarz, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |  |
| VPE        | 50 ST                      |  |

**Schlitz-Schraubendreher**

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | SDS 0.6X3.5X100            | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749340000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingengänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Klingenstärke (A): 0.6 mm   |
| VPE        | 1 ST                       |   |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****WS 8/6****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WS 8/6 MM WS               | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007160000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |  |
| VPE        | 600 ST                     |  |

**DEK 5/6****WS/ DEK**

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | DEK 5/6 MM WS              | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |   |
| VPE        | 600 ST                     |   |

**Plus**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.


Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, weiß  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |

**Neutral**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DEK 5/5 MC NE WS           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, weiß  |
| VPE        | 1000 ST                    |  |

**Sicherungshalter**

Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | SIHA 3/G20                 | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921560000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              |  |
| VPE        | 25 ST                      |  |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921570000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid  |
| VPE        | 25 ST                      |  |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921580000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | Wemid  |
| VPE        | 25 ST                      |  |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921590000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | Wemid  |
| VPE        | 25 ST                      |  |
| Art        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921600000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid  |
| VPE        | 25 ST                      |  |

**Trennstecker**

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unserer standard Trennern.

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Art        | TNST OR                    | Ausfuehrung                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2463540000</a> | Trennstecker (Klemmen), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118478211              |                                       |
| VPE        | 50 ST                      |                                       |

**Bauelementstecker**

Der Bauelementstecker dient dem integrieren einer elektrischen Komponente in einer Trennreihenklemme. Nach dem Einlöten der jeweiligen Komponente lässt sich der Stecker in den Trennbereich unserer Reihenklemmen integrieren und ändert dadurch die Trennklemme zu einer Reihenklemme mit integrierter elektronischen Komponente.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | BEST                       | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1833100000</a> | Zubehör, Bauelementstecker       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                  |
| VPE        | 50 ST                      |                                  |
| Art        | BEST/D                     | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878560000</a> | Zubehör, Bauelementstecker, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 403224871492               |                                  |
| VPE        | 50 ST                      |                                  |
| Art        | BEST/DRBR                  | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878570000</a> | Zubehör, Bauelementstecker, 22 A |
| GTIN (EAN) | 403224871508               |                                  |
| VPE        | 50 ST                      |                                  |

**Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WEP 2T 4                   | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2894240000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 95.5 mm, Breite: 2 |
| GTIN (EAN) | 4064675885221              | mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja  |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | WEP 2T 4 BK                | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2894260000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, schwarz, Höhe: 95.5 mm, Breite: 2     |
| GTIN (EAN) | 4064675885245              | mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja  |
| VPE        | 20 ST                      |  |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | WEP 2T 4 BL                | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2894250000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 95.5 mm, Breite: 2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675885238              | V-0, Wemid, rastbar: Ja   |
| VPE        | 20 ST                      |   |

**Sicherungshalter**

Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | FSPG LED 60-150V BL        | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869770000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              |   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG LED 60-150V BK        | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869720000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,    |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              | Wemid   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG LED 30-70V BL         | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869760000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              |   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG LED 30-70V BK         | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869710000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,    |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              | Wemid   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG LED 100-250V BL       | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869750000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              |   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG LED 100-250V BK       | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869700000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,    |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              | Wemid   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG LED 10-36V BL         | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869740000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              |   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG LED 10-36V BK         | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869690000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,    |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              | Wemid   |
| VPE        | 25 ST                      |   |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | FSPG BL                    | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869730000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              |   |
| VPE        | 25 ST                      |   |
| Art        | FSPG BK                    | Ausfuehrung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2869680000</a> | Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-O,    |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              | Wemid   |
| VPE        | 25 ST                      |   |

**Trennstecker**

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unserer standard Trennern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Art        | TNHE ZDL2.5 OR VPE 100     | Ausfuehrung          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2432480000</a> | Trennhebel (Klemmen) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |                      |
| VPE        | 100 ST                     |                      |

**Bezeichnungsträger**

Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm. Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklemmen montieren. Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.


**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausfuehrung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausfuehrung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Neutral**

ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbindungen ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
  - In Streifen oder einzeln montierbar
  - Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZS 12/6 MC NE WS           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 400 ST                     |  |

**Sonderdruck**

ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbindungen ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
  - In Streifen oder einzeln montierbar
  - Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZS 12/6 MC SDR             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              | Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch            |
| VPE        | 80 ST                      |  |


## W2T 4 DT-FT STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Neutral



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbindungen ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
  - In Streifen oder einzeln montierbar
  - Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZS 30/5 MC NE WS           | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2681880000</a> | ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmüller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              | weiß   |
| VPE        | 200 ST                     |  |

### Sonderdruck



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbindungen ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
  - In Streifen oder einzeln montierbar
  - Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | ZS 30/5 MC SDR             | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2682070000</a> | ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmüller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              | nach Kundenwunsch  |
| VPE        | 40 ST                      |  |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Art        | FSC-HPG BK W2C 4           | Ausführung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2939280000</a> | Sammelträger (Klemme), Wemid, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4099986702295              |                                       |
| VPE        | 20 ST                      |                                       |

**Trennstecker**

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unserer standard Trennern.

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DTLE 2.5/4                 | Ausführung                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2910530000</a> | Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, rot |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |  |
| VPE        | 25 ST                      |  |

**W2T 4 DT-FT STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****MultiFit****MultiMark MultiFit**

Für Wettbewerberverbinder.

Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich.

Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.

Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld. Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Art        | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Ausfuehrung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2799270000</a> | Klemmenmarkierung, 10.6 x 5 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                                      |
| VPE        | 1 ST                       |                                      |

**Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | BZT W2C 4                  | Ausfuehrung                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2894270000</a> | Sammelträger (Klemme), Wemid, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4064675885252              |   |
| VPE        | 20 ST                      |   |